

Hauptmerkmale

Baureihe	TeSys
Kurzbezeichnung des Geräts	LA4D
Produkt oder Komponententyp	Beschaltungsmodul
Produktkompatibilität	LC1D80 ... D150 (3P) LC1D80004...D115004 (4P) LC1D40008...D80008 (4P)


Zusatzmerkmale

Montageort	Oben
Montagevariante	Mit Schrauben
Unterdrückertechnologie	RC-Glied
Steuerkreisspannung	380...415 V AC 50/60 Hz
Maximale Spitzenspannung	3 Uc
Produktgewicht	0,018 kg

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25-55 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40-80 °C

Nachhaltigkeit

Grad der Umweltverträglichkeit	Green-Premium-Produkt
ROHS	Konform  Schneider-Electric-Konformitätserklärung
REACH	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert
Umgebungsbedingungen Produkt	Verfügbar

Entsorgungshinweise	Keine spezifischen Recyclingtätigkeiten erforderlich
---------------------	--

Vertragliche Gewährleistung

Periode	18 Monate
---------	-----------
