

このPDF文書に表示されているデータは当社のオンラインカタログから作成されたものです。全データはユーザーマニュアルに記載されています。ダウンロードの一般利用規約は有効です。

パッチケーブル、保護等級: IP20、ケーブル長: 3 m、極数: 8、10 Gbps、CAT6_A、接続方式: ピアス接続式、電線断面積: AWG 26- 26、ケーブル引込口: ストレート、Ethernet



特長

- オフィス、建物、保護された産業アプリケーション（例：制御盤）に最適
- CE、UL、WEEE、EACで世界的な承認
- 確実な固定クリップ保護の安全な接続と切断
- 360°シールドで理想的なEMC特性
- PoE++により同時電力伝送
- 最大10 Gbps (CAT6_A) の未来志向型の高速データ伝送

販売用データ

アイテム番号	1227581
梱包単位	1 pc
最低注文数	1 pc
注記	受注生産（返品不可）
セールスキー	*****
プロダクトキー	ABNABH
GTIN	4063151322021
1個あたりの重量（梱包を含む）	166.567 g
1個あたりの重量（梱包を含まない）	166.567 g
関税率	85444290
生産国	CN

技術データ

製品特性

製品ライン	通信用ケーブルはプリアッセンブリ
センサの種類	Ethernet
極数	8
シールド用	あり
ケーブル引込ロ	ストレート

絶縁特性

過電圧カテゴリ	I
汚染度	2

電気特性

定格電圧 (III/2)	72 V
伝送速度	10 GBit/s
電力伝送	PoE++

機械的特性

機械的仕様

各信号コントラクトの挿入力	30.00 N
各信号の抜取り力	50 N

材料仕様

UL94難燃性クラス	V0
コントラクト材質	真鍮
コントラクト表面材質	Au
コントラクトキャリア材質	PC
外部シース素材	LSZH

寸法

幅	11.6 mm
高さ	14.8 mm
長さ	40 mm

接続データ

接続技術

接続方法	ピアス接続式
------	--------

電線接続

接続方法	ピアス接続式
------	--------

コネクタ

NBC-R4OC/3,0-BC6A/R4OC - パッチケーブル

1227581

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1227581>



接続1

タイプ	プラグ ストレート RJ45
シールド用	あり
ハンドルの色	灰
挿抜回数	≥ 750
保護等級	IP20
使用周囲温度	-20 °C ... 80 °C
極数	8
挿抜回数	750

接続 2

タイプ	プラグ ストレート RJ45
シールド用	あり
ハンドルの色	灰
挿抜回数	≥ 750
使用周囲温度	-20 °C ... 80 °C
極数	8
保護等級	IP20

ケーブル／ライン

導体の長さ	3.00 m
-------	--------

イーサネット、タイプB、8極、CAT6A、LSZH [BC6A]

シールド用	あり
ケーブルタイプ	イーサネット、タイプB、8極、CAT6A、LSZH
ケーブル種類（略記）	BC6A
ケーブル構造	2x2xAWG26/7、S/FTP
ケーブル外径	6.5 mm ±0.3 mm
外部シース素材	LSZH
外部シース、色	灰
単線、リツツ線の数	8
単線、接続サイズ[AWG]	26
シールド	S/FTP
光シールドカバー	70 %
ハロゲンフリー	IEC 60754-1/2に準拠
難燃性	IEC 60332-1-2/IEC 60332-3-24/CM

環境条件と実際の条件

周囲条件

保護等級	IP20
使用周囲温度	-20 °C ... 80 °C
周囲温度（保管時/運搬時）	0 °C ... 40 °C

規格と基準

NBC-R4OC/3,0-BC6A/R4OC - パッチケーブル

1227581

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1227581>



難燃性

IEC 60332-1-2

NBC-R4OC/3,0-BC6A/R4OC - パッチケーブル

1227581

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1227581>



認証

☞ To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1227581>



EAC

認証ID: 19060508



UL Listed

認証ID: FILE E 335024



cUL Listed

認証ID: FILE E 335024

cULus Listed

NBC-R4OC/3,0-BC6A/R4OC - パッチケーブル



1227581

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1227581>

分類

ECLASS

ECLASS-11.0	27060308
ECLASS-12.0	27060308
ECLASS-13.0	27060308

ETIM

ETIM 8.0	EC002599
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

NBC-R4OC/3,0-BC6A/R4OC - パッチケーブル

1227581

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1227581>



Environmental Product Compliance

China RoHS	環境に優しい使用期間：無期限 = EFUP-e 閾値を超える有害物質はありません
------------	---

NBC-R4OC/3,0-BC6A/R4OC - パッチケーブル



1227581

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1227581>

アクセサリ

NBC-R4OC/0,3-BC6A/R4OC - パッチケーブル

1227572

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1227572>

パッチケーブル、保護等級: IP20、ケーブル長: 0.3 m、極数: 8、10 Gbps、
CAT6A、接続方式: ピアス接続式、電線断面積: AWG 26- 26、ケーブル引込口:
ストレート、Ethernet



NBC-R4OC/0,5-BC6A/R4OC - パッチケーブル

1227573

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1227573>

パッチケーブル、保護等級: IP20、ケーブル長: 0.5 m、極数: 8、10 Gbps、
CAT6A、接続方式: ピアス接続式、電線断面積: AWG 26- 26、ケーブル引込口:
ストレート、Ethernet



NBC-R4OC/3,0-BC6A/R4OC - パッチケーブル

1227581

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1227581>



NBC-R4OC/1,0-BC6A/R4OC - パッチケーブル

1227575

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1227575>

パッチケーブル、保護等級: IP20、ケーブル長: 1 m、極数: 8、10 Gbps、
CAT6A、接続方式: ピアス接続式、電線断面積: AWG 26- 26、ケーブル引込口:
ストレート、Ethernet



NBC-R4OC/1,5-BC6A/R4OC - パッチケーブル

1227578

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1227578>

パッチケーブル、保護等級: IP20、ケーブル長: 1.5 m、極数: 8、10 Gbps、
CAT6A、接続方式: ピアス接続式、電線断面積: AWG 26- 26、ケーブル引込口:
ストレート、Ethernet



NBC-R4OC/3,0-BC6A/R4OC - パッチケーブル

1227581

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1227581>



NBC-R4OC/2,0-BC6A/R4OC - パッチケーブル

1227580

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1227580>

パッチケーブル、保護等級: IP20、ケーブル長: 2 m、極数: 8、10 Gbps、
CAT6A、接続方式: ピアス接続式、電線断面積: AWG 26- 26、ケーブル引込口:
ストレート、Ethernet



NBC-R4OC/5,0-BC6A/R4OC - パッチケーブル

1227583

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1227583>

パッチケーブル、保護等級: IP20、ケーブル長: 5 m、極数: 8、10 Gbps、
CAT6A、接続方式: ピアス接続式、電線断面積: AWG 26- 26、ケーブル引込口:
ストレート、Ethernet



NBC-R4OC/3,0-BC6A/R4OC - パッチケーブル

1227581

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1227581>



NBC-R4OC/7,5-BC6A/R4OC - パッチケーブル

1227585

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1227585>

パッチケーブル、保護等級: IP20、ケーブル長: 7.5 m、極数: 8、10 Gbps、
CAT6A、接続方式: ピアス接続式、電線断面積: AWG 26- 26、ケーブル引込口:
ストレート、Ethernet



NBC-R4OC/10,0-BC6A/R4OC - パッチケーブル

1227588

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1227588>

パッチケーブル、保護等級: IP20、ケーブル長: 10 m、極数: 8、10 Gbps、
CAT6A、接続方式: ピアス接続式、電線断面積: AWG 26- 26、ケーブル引込口:
ストレート、Ethernet



NBC-R4OC/3,0-BC6A/R4OC - パッチケーブル

1227581

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1227581>



NBC-R4OC/0,3-BC5/R4OC - パッチケーブル

1227558

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1227558>

パッチケーブル、保護等級: IP20、ケーブル長: 0.3 m、極数: 8、CAT5、接続方式: ピアス接続式、電線断面積: AWG 26- 26、ケーブル引込口: ストレート、Ethernet



NBC-R4OC/0,5-BC5/R4OC - パッチケーブル

1227559

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1227559>

パッチケーブル、保護等級: IP20、ケーブル長: 0.5 m、極数: 8、CAT5、接続方式: ピアス接続式、電線断面積: AWG 26- 26、ケーブル引込口: ストレート、Ethernet



NBC-R4OC/3,0-BC6A/R4OC - パッチケーブル

1227581

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1227581>



NBC-R4OC/1,0-BC5/R4OC - パッチケーブル

1227560

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1227560>

パッチケーブル、保護等級: IP20、ケーブル長: 1 m、極数: 8、CAT5、接続方式: ピアス接続式、電線断面積: AWG 26- 26、ケーブル引込口: ストレート、Ethernet



NBC-R4OC/1,5-BC5/R4OC - パッチケーブル

1227561

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1227561>

パッチケーブル、保護等級: IP20、ケーブル長: 1.5 m、極数: 8、CAT5、接続方式: ピアス接続式、電線断面積: AWG 26- 26、ケーブル引込口: ストレート、Ethernet



NBC-R4OC/3,0-BC6A/R4OC - パッチケーブル



1227581

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1227581>

NBC-R4OC/2,0-BC5/R4OC - パッチケーブル

1227562

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1227562>

パッチケーブル、保護等級: IP20、ケーブル長: 2 m、極数: 8、CAT5、接続方式: ピアス接続式、電線断面積: AWG 26- 26、ケーブル引込口: ストレート、Ethernet



NBC-R4OC/3,0-BC5/R4OC - パッチケーブル

1227563

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1227563>

パッチケーブル、保護等級: IP20、ケーブル長: 3 m、極数: 8、CAT5、接続方式: ピアス接続式、電線断面積: AWG 26- 26、ケーブル引込口: ストレート、Ethernet



NBC-R4OC/3,0-BC6A/R4OC - パッチケーブル

1227581

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1227581>



NBC-R4OC/5,0-BC5/R4OC - パッチケーブル

1227564

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1227564>

パッチケーブル、保護等級: IP20、ケーブル長: 5 m、極数: 8、CAT5、接続方式: ピアス接続式、電線断面積: AWG 26- 26、ケーブル引込口: ストレート、Ethernet



NBC-R4OC/7,5-BC5/R4OC - パッチケーブル

1227565

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1227565>

パッチケーブル、保護等級: IP20、ケーブル長: 7.5 m、極数: 8、CAT5、接続方式: ピアス接続式、電線断面積: AWG 26- 26、ケーブル引込口: ストレート、Ethernet



NBC-R4OC/3,0-BC6A/R4OC - パッチケーブル

1227581

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1227581>



NBC-R4OC/10,0-BC5/R4OC - パッチケーブル

1227566

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1227566>

パッチケーブル、保護等級: IP20、ケーブル長: 10 m、極数: 8、CAT5、接続方式: ピアス接続式、電線断面積: AWG 26- 26、ケーブル引込口: ストレート、Ethernet



Phoenix Contact 2023 © - all rights reserved

<https://www.phoenixcontact.com>

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9 友泉新横浜一丁目ビル6階

info@phoenixcontact.co.jp