

USB Crash Cart Adapter mit Datenübertragung und Videoaufnahme

Product ID: NOTECONS02



Der USB-Crash-Cart-Adapter gibt Ihnen die Kontrolle über ein Headless-System und verwandelt Ihren Laptop in einen tragbaren Crash-Cart für Rackserver, PCs, Geldautomaten, Kioske und mehr.

Sofortiger Systemzugriff

Verbinden Sie einfach den Laptop-Crash-Cart-Adapter über das im Lieferumfang enthaltene USB-Kabel mit Ihrem Computer, und verbinden Sie dann die integrierten USB- und VGA-Kabel mit Ihrem Server, um sofortige BIOS-Level-Kontrolle zu erhalten. Sofortige Einrichtung und Verwendung, da keine serverseitige Software erforderlich ist.



Effizientere Fehlersuche

Mit der flexiblen Softwareschnittstelle können Sie Dateien von Ihrem Laptop auf den Server übertragen, Videos für Ihre Unterlagen oder Lehrzwecke erfassen, Screenshots erstellen und das Anzeigefenster im Vollbildmodus oder kleiner anzeigen lassen, ohne Scroll-Leisten für eine schnellere Fehlerbehebung.

Zuverlässigkeit mit eigener Stromversorgung

Der KVM-Adapter wird von der serverseitigen USB-Verbindung mit Strom versorgt und benötigt keine Wechselstromsteckdose. Sie können also eine Verbindung mit jedem PC oder Gerät mit VGA- oder USB-Anschluss herstellen, selbst wenn keine Steckdose verfügbar ist.

Überall einsatzbereit

Dieser Adapter im Taschenformat passt durch sein kompaktes Design problemlos in Ihre Laptop-Tasche und erfordert kein zusätzliches Zubehör. Sie müssen also nicht länger einen großen und sperrigen herkömmlichen Crash-Cart hin- und herschleppen, um Probleme in Ihren Systemen zu beheben und diese zu warten.

StarTech.com bietet eine große Auswahl von qualitativ hochwertigen KVM-Produkten, mit denen Sie effizienter auf Ihre Systeme zugreifen können, ohne die Kosten und Unordnung durch zusätzliche Tastaturen, Mäuse und Monitore. Dieser USB-KVM-Crash-Cart-Adapter wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Wartung und Reparatur von Geldausgabe- und Spielautomaten
- Reparatur von mobilen Systemen und Servern

Features

- Mit dem KVM-Konsolenadapter direkt von Ihrem Laptop aus Zugriff auf jedes VGA- und USB-System
- Schnelle Einrichtung mit mitgelieferten Kabeln und sofortiger BIOS-Level-Kontrolle
- Freigabe von Informationen zur Fehlerbehebung und Anzeige von Fehlern durch Videoaufnahme bei 1920 x 1200 bei 60 Hz
- Einfache Mobilität mit selbstständiger Stromversorgung ohne externes Netzteil
- Einfache Fehlerbehebung in Systemen mit bidirektionaler Dateiübertragungen zwischen lokalem und Remote-Computer

Hardware	Warranty	2 Years	
	Audio	Nein	
	Einbaufähig	Nein	
	KVM-Ports	1	
	Mehrfach-Monitor	1	
	Mit Kabeln	Ja	
	PC-Schnittstelle	USB	
	PC-Videotyp	VGA	
	Reihenschaltung	Nein	
Leistung	Hot-Key Selection	Nein	
	IP-Steuerung	Nein	
	Max. Analogauflösungen	1920x1200 @ 60Hz	
	Max. Anzahl von Benutzern	1	
	MTBF	909000	
	OSD- & Schnellastenunterstützung	Nein	
Steckverbinder	Hostanschlüsse	1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Stecker 1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Stecker	
	Konsolen-Schnittstelle(n)	1 - USB Mini-B (5-polig) Buchse Input	
Software	Betriebssystemkompatibilität	Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016 macOS® 10.9 bis 10.14 Linux 2.6 bis 4.11 <i>nur LTS-Versionen</i>	
Spezielle Hinweise/Anforderungen	Hinweis	Bei einer Schnittstelle zu einem Linux-Gerät ist der Adapter nur kompatibel mit Standard-QWERTY-Tastaturen, die für US-Englisch konfiguriert sind.	
Anzeiger	LED-Anzeiger	1 - Benutzerkonsole/USB-Link 1 - Host/Server-Tastatur/Maus (USB)-Link 1 - Host/Server-Video (VGA)-Link	
	Strom	Mit Stromadapter	USB-betrieben
	Umwelt	Betriebstemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Feuchtigkeit		80% relative Luftfeuchtigkeit	
Lagertemperatur		-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)	
Physische Eigenschaften	Farbe	Schwarz	

	Gehäusetyp	Kunststoff
	Kabellänge	16.4 in [416 mm] 1 x 15in (385mm) USB host cable, 1 x 3in (76mm) VGA host cable, 1 x 6ft (1.8m) USB Console cable
	Produktbreite	2.9 in [74 mm]
	Produktgewicht	6 oz [170 g]
	Produkthöhe	0.6 in [15 mm]
	Produkttiefe	4.5 in [115 mm]
Verpackungsinformationen	Versandgewicht (Verpackung)	12.8 oz [363 g]
Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	1 - USB-Crash Cart-Adapter 1 - USB A-auf-Mini-B-Kabel 1 - USB-Softwareschlüssel

Product appearance and specifications are subject to change without notice.