

Steckschlüsselsortiment 3/8", 6-Kant, metrisch, und Einsätze - 35 Teile - J.161B



Beschreibung:

- Enthält:
- 1 Dichte Hochleistungs-Umschaltknarre 3/8": J.161B.
- 15 Steckschlüssel 3/8", 6-Kant, metrisch: J.H 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 mm.
- 2 Verlängerungen 3/8": L 125 mm (J.210) - L 250 mm (J.215).
- 1 Kardan 3/8": J.240A.
- 1 Gleitgriff 3/8": J.120A.
- 1 Adapter für Steckschlüssel 3/8" mit Standard-Federring für Einsätze 1/4" - 6,35 mm: J.235.
- 1 Adapter für Steckschlüssel 3/8" mit Standard-Federring für Einsätze 5/16" - 7,94 mm: J.236.
- 8 Einsätze - Antrieb 1/4" - 6,35 mm - L 25 mm:
 - - ED.1T für Pozidriv®-Kreuzschlitzschrauben: PZ2.
 - - ES.1T für Schlitzschrauben: 5,5 - 6,5 - 8,0 mm.
 - - EH.1 für metrische Innensechskantschrauben: 3 - 4 - 5 - 6 mm.
- 5 Einsätze - Antrieb 5/16" - 7,94 mm:
 - - ED.2 für Pozidriv®-Kreuzschlitzschrauben - L 32 mm: PZ3 - PZ4.
 - - ES.2 für Schlitzschrauben - L 41 mm: 10,0 mm.
 - - EH.2 für metrische Innensechskantschrauben - L 30 mm: 8

- 10 mm.

- Lieferung mit einem Piktogrammblatt zum Personalisieren Ihres Koffers.
- Leerer Koffer: BP.MBOXM.
- Warmgeformte Platte M (309 x 188 mm): PL.M19.

|  | Gewicht [kg] |
|--|--------------|
| J.431BSP | 2.365 |