

CRIMPFOX-RCI 6-M - Presszange



1212730

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212730>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Quetschzange, kompakter Zangenkörper, für isolierte Kabelschuhe symmetrisch, 0,5 mm² ... 6,0 mm² (rot, blau, gelb), drei gekennzeichnete Gesenkstationen, Zwangssperre entriegelbar, seitliche Einführung

Ihre Vorteile

- Entriegelbare Zwangssperre
- Eine eindeutige Querschnittszuordnung ist durch eine Farbkodierung auf den Gesenken gegeben
- Quetschzange für Kabelschuhe und Verbinder
- Sie entriegelt, sobald der erforderliche Pressdruck erreicht ist, somit sind Unterpressungen ausgeschlossen

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1212730
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	N2 - Druck.Zubh.+HandWKZ
Produktschlüssel	BH3132
GTIN	4046356857895
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	619,3 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	619,3 g
Zolltarifnummer	82032000
Ursprungsland	SE

Technische Daten

Hinweise

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Informationen zu California Prop. 65 finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Crimpwerkzeug
Verpressung	Oval-Crimp
Produkteigenschaft	Entriegelbare Zwangssperre
	Farbkodierte Gesenke

Crimpstelle 1

Querschnitt min.	0,5 mm ²
Querschnitt max.	1,5 mm ²
AWG min	20
AWG max	16

Crimpstelle 2

Querschnitt min.	1,5 mm ²
Querschnitt max.	2,5 mm ²
AWG min	16
AWG max	14

Crimpstelle 3

Querschnitt min.	4 mm ²
Querschnitt max.	6 mm ²
AWG min	12
AWG max	10

Anschlussdaten

Leiteranschluss

Querschnittsbereich metrisch	0,5 mm ² ... 6 mm ²
Querschnittsbereich AWG	20 ... 10

Maße

Breite	22 mm
Höhe	76 mm
Länge	204 mm

Materialangaben

Farbe	schwarz
-------	---------

CRIMPFOX-RCI 6-M - Presszange



1212730

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212730>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212730>



EAC

Zulassungs-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

CRIMPFOX-RCI 6-M - Presszange



1212730

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212730>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

ETIM

ETIM 9.0	EC000168
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CRIMPFOX-RCI 6-M - Presszange



1212730

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212730>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de