

Halogenfrie merkeskilt på rull for merking av kabelbunter. For termoskrivere.

- TIPTAG, halogenfri

Merkeplater på rull som festes til kabelbunten med buntebånd i vår serie T50.

Ved å benytte folie TTRC+ får man en helt unik holdbar merking som tåler store påkjenninger.

Den trykte teksten på TIPTAG tåler ekstrem slitasje. Skulle overflaten på TIPTAG slites bort, er merkingen fremdeles synlig, da den er trukket ned i materialet - en slags tatoveringseffekt. Denne tatoveringseffekten oppstår 7 dager etter at merkingen er påført, da materialet gradvis tar opp fargen fra overflaten på TIPTAG.


Egenskaper og fordeler

- For merking av større bunter og ledninger
- Perforert format og festehull for buntebånd
- opp til 4,7mm bredde
- Folie TTDTHOUT og TTRC+ gir utmerket trykk
- Benytt skriver TT4000+ og TT430 for best resultat
- Enkel etikettdesign med TagPrint Pro
- Spesielle lengder og farger leveres på forespørsel



TIPTAG - merkeskilt på rull for merking av kabelbunter.

MATERIALE	Polyolefinblanding (PO) ikke tverrbundet
Driftstemperatur	-40°C til +90°C
Brennbarhetsklasse	begrenset brannrisiko, svak utvikling av giftige gasser og korrosive syrer, svak røykutvikling, halogenfri
Anbefalt folie-type	TTRC+, TTDTHOUT
Sertifiseringer	BS-6425, London Underground RSE STD 013



TYPE	Lengde (L)	Bredde (W)	Pakn.	Farge	El.nr.	Art.nr.
TIPTAG11X65YE	65,0	11,0	190	Gul (YE)	18 090 30	556-20064
TIPTAG11X65WH	65,0	11,0	190	Hvit (WH)	18 090 32	556-20069
TIPTAG15X65YE	65,0	15,0	190	Gul (YE)	-	556-21064
TIPTAG15X65WH	65,0	15,0	190	Hvit (WH)	-	556-21069
TIPTAG11X100YE	100,0	11,0	120	Gul (YE)	18 090 33	556-20074
TIPTAG11X100WH	100,0	11,0	120	Hvit (WH)	18 090 35	556-20079
TIPTAG15X100YE	100,0	15,0	120	Gul (YE)	18 090 37	556-21074
TIPTAG15X100WH	100,0	15,0	120	Hvit (WH)	18 090 39	556-21079

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.
Minimum ordremengde (MOQ) kan variere fra pakkestørrelse.



For produktspesifikke godkjenninger, se tilleggsinformasjon bakerst i katalogen.