

ID-kortskriver DURACARD® ID 300

Artikkelnummer	891000	Antall salgsenheter	1 Stykk
Farge	Assorterte farger	Salgsenhet EAN	4005546808222
Emballasjeeenhet	1 stk	Emballasjevekt (brutto)	4060 G
Base EAN	4005546808222	Opprinnelsesland	FR



Logoer og utmerkelser



Produktbeskrivelse

- Kortskriver inkl. YMCKO-blekkbånd og blanke kort for 100 utskrifter. Klar til bruk
- Kortskriver for ensidig utskrift av plastkort i størrelse 53,98 x 85,60 mm (ISO 7810, CR80)
- Sublimeringstrykk (flerfarget), termooverføringstrykk (monokrom svart)
- Rammeløs, vanntett utskrift i fotokvalitet takket være en oppløsning på 260 x 300 dpi.
- Enkel utforming av kort med gratis DURAPRINT®-etiketteringsprogramvare
- 16 MB minne (RAM)
- USB 2.0 (kompatibel med USB 1.1 og 3.0)

Produktets egenskaper

Utvendig bredde (mm)	276
Utvendig høyde (mm)	200

ID-kortskriver DURACARD® ID 300

Utvendig dybde / lengde	133 mm
Brand / Varemerke	DURABLE
For operativsystemer	Windows / MAC / Linux
Maks. oppløsning	260 x 300 dpi
Tilkobling	USB 2.0
Minnekapasitet (RAM)	16 MB
Bånd	Fargebånd CYMK flerfarget
Utskriftsteknologi	Sublimeringstrykk / termisk overføringstrykk
Bånd med RFID-koding	ja
Skriverkortets tykkelse (mm)	0,5 / 0,76
Garanti	2 års garanti
Type etikett	DURAPRINT®