






番号 (NUMBER)
C-170467



型番	S/T 型番	材質	仕上	製品規格番号
170467-1	170466-1	リン青銅 0.32t	電気錫めき	108-5008

- 注:
1. 嵌合部ファストナブの詳細については #CP63-046J の図面を参照のこと。
 2. 通用工具型番 722841-3
 3. 取付適用規格 114-5068

単位: 紙 DIMENSIONS IN MM DO NO SCALE PRINT

PRINT DIST
Z
C

				<small>©1980 BY AMP (Japan), Ltd. ALL RIGHTS RESERVED AMP PRODUCTS COVERED BY PATENTS AND/OR PATENTS PENDING</small>		参考図面 (CUSTOMER COPY) (REFERENCE ONLY)	
材料 (MATERIAL)				表参照		日本イー・エム・ピー株式会社 TOKYO, JAPAN	
仕上 (FINISH)				表参照			
適合電線断面積 (WIRE RANGE) 0.75 ~ 2.27 mm ² (AWG #18-14)				分類 (CLASS)		ファストン	
被覆外径 (INSULATION DIA) 2.2 ~ 3.43 mm (085 ~ 135 IN)				型式 (TYPE)		— 4 —	
一般公差 { TOLERANCE } EXCEPT AS NOTED ±0.4 ±0.3 ±1.0				寸法 (SCALE) 4-1		番号 (NO) J A C-170467	
LTR 変更 (REVISION RECORD) DR CHK DATE				名称 (NAME) "187" シリーズ ファストン リセブタワフル (バラ状)		REV 0,	
DR DE CHK APP <i>M. Aoshida</i> 11/14/80 <i>Mikawa</i> 11/18/80							