

GBS 3,5-25X12 - 标记端子的组标识标签

0830292

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0830292>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



组标记标签，插接到用于...1.5/S模块的模块中心，
标记范围25 x 12 mm，针距3.5 mm，用EML (25.4 x 12.7)R标记

优势

- 适用所有带高型标记槽的端子
- 标识区域大，可使用标签或使用B-STIFT或X-PEN手动标识
- 直接在端子底座上进行组标识，节省空间

商业数据

订货号	0830292
包装单位	100 pc
最小订货量	100 pc
销售关键代码	BG211A
产品关键代码	BG211A
目录页面	页码153 (C-3-2019)
GTIN	4046356714853
单件重量（含包装）	0.623 g
单件重量（不含包装）	0.6 g
原产地	DE

GBS 3,5-25X12 - 标记端子的组标识标签



0830292

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0830292>

技术数据

产品属性

产品类型	端子标识
针距	3.5 mm

尺寸

宽度	13.97 mm
高度	28.07 mm
深度	23.3 mm
针距	3.5 mm

文本框

文本框宽度	25 mm
文本框高度	12 mm

材料规格

颜色	灰色 (RAL 7042)
标识材料	PA
阻燃等级，符合UL 94	V2
材质	不含硅及卤素

环境和真实条件

环境条件

环境温度（运行）	-40 °C ... 120 °C
建议环境温度（存储/运输）	23 °C
建议湿度（存储/运输）	50 %

安装

安装类型	锁扣
------	----

GBS 3,5-25X12 - 标记端子的组标识标签



0830292

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0830292>

分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27281105
ECLASS-13.0	27281105

ETIM

ETIM 9.0	EC002248
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

GBS 3,5-25X12 - 标记端子的组标识标签



0830292

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0830292>

产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
------------------	--------

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%
----------------------	------------------

Phoenix Contact 2025 Â© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn