



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 3577UFR100P30-13

EAN 4031582432169

Roulette pivotante à blocage total suiveur, Trou central. Corps de roue polyamide, Bandage caoutchouc élastique non tachant, roulements rouleaux

### Fiche technique

Diamètre de roue	100 mm
Largeur de bandage	36 mm
Trou central	13 mm
Déport	40 mm
Hauteur	131 mm
Résistance à la température	- 20 / + 60 °C
Rayon d'encombrement	117 mm
Dureté du bandage	Shore A 75
Capacité de charge dynamique	180 kg

### Avantages at a glance

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ● ●
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à l'oxydation.	● ● ● ○ ○