

113.53.040 6 bar G1/8B raccord vertical

Manomètre à tube manométrique, rempli de glycérine

Numero articolo: 13179722

Quantità: 1 pz.

Codice d'ordine: 113.53-A-BG360Z-GA-UZCZ4G-ZZZ

DIAL-IAZ1ZZZZZZZZ1Z-

1Z1ZZ9ZZZZ

Panoramica: 113.53.040 6 bar G1/8B raccord vertical

Cl. 2,5 remplissage de boîtier: glycérine

Butée de zéro

EN 837-1 *Cl.2.5* *WIKA*

Dettagli: Manomètre à tube manométrique, rempli de glycérine

boîtier acier inoxydable, type 113.53

Mouvement: Alliage de cuivre

boîtier: acier inox

indice de protection: IP 65

Lunette: Lunette à sertir, inox

Diamètre: 040 mm

Unité: bar

Type d'étendue de mesure: pression positive

Etendue de mesure: 0...6 bar

Raccordement process: G 1/8 B

Position du raccord: raccord vertical

voyant: polycarbonate

Classe de précision: Cl. 2,5

remplissage de boîtier: glycérine

Type: 113.53

Description du cadran

Pressure Gauge Standard: International (norme EN837)

couleur pour 1ère échelle (extérieure): noir

fond du cadran: Blanc

logo du fabricant: *WIKA*

Butée sur le cadran: au zéro

marquage norme sur cadran: *EN 837-1*

classe de précision sur cadran: *Cl.2.5*