

ALPHA

8370UFD100P62 blue

EAN 4031582490657

Roulette pivotante, Fixation à platine. chape en acier inoxydable Corps de roue polyamide, Bandage caoutchouc élastique non tachant, roulements rouleaux inox



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit original

Données techniques

Diamètre de roue	100 mm
Largeur de roue	34 mm
Dimension de platine	105 x 85 mm
Distance entre axe	80/77 x 60 mm
Diamètre des trous	9 mm
Déport	35 mm
Diamètre d'encombrement	170 mm
Hauteur	128 mm
Résistance à la température	- 20 / + 80 °C
Norme	EN_12532
Rayon d'encombrement	85 mm
Dureté du bandage	Shore A 64
Capacité de charge dynamique	160 kg
Capacité de charge statique	320 kg

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ● ●
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ● ●