

INSTALLATIONSINFORMATIONEN

BITTE VOR DER INSTALLATION LESEN



AE50M-Serie

AKUSTISCHES SIGNALISIERUNGSGERÄT



- EN Translations & Documentation, scan QR Code
- FR Traductions & Documentation, scannez le QR Code
- DE Übersetzungen & Dokumentation, QR-Code scannen
- IT Traduzioni & Documentazione, scansionare il Codice QR
- ES Traducciones y documentación, escanear código QR

ZULASSUNGEN UND KONFORMITÄTEN



Allgemeine Installationshinweise

- Die Installation muss von einem qualifizierten Elektriker in Übereinstimmung mit den aktuellen Normen und Vorschriften durchgeführt werden.
- Vor der Installation und vor Wartungsarbeiten sicherstellen, dass die Spannungszufuhr unterbrochen ist, um die Gefahr eines Stromschlags zu verhindern.
- Während der Installation muss das Umfeld trocken sein. Feuchte oder nasse Bedingungen müssen vermieden werden.
- Der Summer sollte nicht in Bereichen montiert werden, wo er übermäßigen Vibrationen ausgesetzt ist.
- Um das Risiko eines Stromschlags zu verhindern muss Zugang zu den Stromkabeln verhindert werden, indem entweder eine geeignete Hülse oder ein Isolierzwischenstück installiert wird.

Installationsanweisungen

Wenn die vorhandene Verkabelung benutzt wird, die Befestigungsplatte (im Gegenuhrzeigersinn) drehen und von der Basis des Produkts entfernen. Die Platte an der gewünschten Stelle entweder durch die vier M3 oder durch die zwei M5 Befestigungslöcher sichern. Dann den Kopf des Geräts auf die Befestigungsplatte aufsetzen und im Uhrzeigersinn drehen, bis er einrastet.

Wenn die Verkabelung durch die Rückseite der Befestigungsplatte geführt werden soll, müssen der rote, schwarze und graue Draht vorsichtig durch die Dichtung zurückgezogen und dann durch das Loch in der Mitte der Befestigungsplatte geschoben werden. Nachdem die Anschlüsse hergestellt wurden, den Kopf des Geräts auf die Befestigungsplatte aufsetzen und im Uhrzeigersinn drehen, bis er einrastet. Bitte das Loch, durch das die Kabel geführt werden, abdichten, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.

Kabelanschlüsse

1. Für Dauerton

- Rot – Positiv
- Schwarz – Negativ
- Grau – entf.

2. Für pulsierenden Ton

- Rot – Positiv
- Schwarz – Negativ
- Grau – An Negativ anschließen, um von Dauerton auf pulsierenden Ton umzuschalten.

Moflash Signalling Limited übernimmt keinerlei Haftung für jedwede Folgen, die sich aus der Nutzung dieses Dokuments ergeben. Alle technischen Spezifikationen und Produkte, auf die sich in diesem Dokument bezogen wird, können bedingt durch kontinuierliche Verbesserungs- und Produktentwicklungsstrategien ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Alle dB(A)-Werte sind von den Umgebungsbedingungen abhängig. Die Einheiten werden gemäß der Standardverkaufsbedingungen von Moflash verkauft, die auf Anfrage erhältlich sind. Zusätzliche Ressourcen, einschließlich Übersetzungen der Installationsanweisungen, Zertifikate und Konformitätserklärungen, befinden sich auf der Website **www.moflash.co.uk**.