

5520PJ1050L51-8

EAN 4031582338676

Lenkrolle, Gehäuse aus Polyamid, mit Schnäpperloch für Möbelrollenbefestigungen. Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus TENTEprene (Thermoplastischer Gummi), grau-spurlos, Gleitlager

| Technische Daten | |
|--------------------------|----------------|
| Rad-Ø | 50 mm |
| Reifenbreite | 10 mm |
| Rollenbreite | 54 mm |
| Rückenloch | 8 mm |
| Störkreis-Ø | 96 mm |
| Bauhöhe | 56 mm |
| Temperaturbereich | - 10 / + 40 °C |
| Norm | EN 12528 |
| Störkreisradius | 48 mm |
| Härte der Lauffläche | A 87 Shore |
| Tragfähigkeit | 40 kg |
| Tragfähigkeit (statisch) | 80 kg |



| | | | | | |
|-------------------------|---|---|---|---|---|
| Laufverhalten | + | + | + | + | + |
| Fahrgeräusch | + | + | + | + | + |
| Verschleißbeständigkeit | + | + | + | + | + |
| Korrosionsbeständigkeit | + | + | + | + | + |

5520PJI050L51-8

EAN 4031582338676

