M18 FDN-0C
CHIODATRICE DUPLEX M18 FUEL™

- Spara chiodi duplex MILWAUKEE® inclinati a 21° delle seguenti misure 3.3 mm x 73 mm e 3.3 mm x 92 mm
- La tecnologia "Ready to fire" permette di sparare immediatamente non appena si preme il grilletto
- Consente un lavoro più efficiente, rapido e sicuro, rispetto ad altri sistemi (gas/pneumatico). Nessuna manutenzione e nessuna spesa accessoria (cartucce, pulizia, ecc)
- Due modalità selezionabili tra sparo sequenziale o sparo singolo
- Senza l'utilizzo di utensili è possibile regolare la profondità
- L'utensile si blocca quando i chiodi nel caricatore sono terminati così da evitare il sovraccarico
- Spara fino a 700 chiodi duplex con una batteria da 5.0 Ah
- Potenza costante per avere i chiodi inseriti con la stessa profondità
- Rapido accesso per poter pulire l'utensile
- La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettroutensili a batteria. Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori
- Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®



REDLITHIUM™



Inclinazione (°)	21°
Diametro groppino (mm)	3.3
Capacità chiodi (mm)	73 - 92
Capacità groppini caricatore	44
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	5.1 (M18 B5)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta
Codice articolo	4933493600