

RAD Z 100X30/40 KGL LENK-GH M40L/50+FEST

Rad Serie Z

Radkern aus Gusseisen, Beschichtung aus gegossenem Polyurethan 95 Sh.A. Lagerung mit und ohne Rillekugellager.
Rad mit Rillekugellager.


Gehäuse-Serie M40

Mittel-Schwer Last Stahlblech Gehaeuse Serie M40, Lenkgabel mit Doppelkugellrunde und wasserdicht. Finish:verzinkt, weiss.
Fuss-Feststeller in Nachlauf, zwei Aktionen, total stop.



Technische Daten

Raddurchmesser	D	100 mm
Laufbreite	E	30,0 mm
Kugellagersitz-Durchmesser	s	35 mm
Achsloch-Durchmesser	d	15 mm
Aussen Lagerabstand	V	38 mm
Artikelgewicht		2,080 kg
Nabenlänge	L	40 mm
Gesamtbauhöhe	H	137 mm
Platte-Außenmaße	AxB	105x85 mm
Lochabstand	axb	76x55 mm
Lochabstand	axb	80x60 mm
Durchmesser der Befestigungsschraube	g	M8
Ausladung	F	41 mm
Gabelbreite	U	50 mm
Tragfähigkeit		300 kg



Artikel miteinander in Beziehung

Ersatzrad: [7005CC](#)
Basisausführung: [23603](#)
Ausführung mit Fadenschutz: [23603PF](#)

ALLGEMEINE ERWÄGUNGEN / EMPFEHLUNGEN UND HINWEISE

Die angeführten Texte und der komplette Katalog in der neusten aktualisierten Version stehen in unserem Web-Site zur Verfügung www.lagspa.it. Die aufgeführten Maße, Beschreibungen, Merkmale und Abbildungen sind rein hinweisend und können jederzeit, ohne Vorankündigung verändert werden. Die abgebildeten Produkte sind nicht unbedingt im Lager verfügbar und verpflichten uns nicht zu ihrer Lieferung. Die von uns durchgeführten Abnahmeprüfungen beziehen sich auf Originalprodukte mit Originalzubehör: das teilweise Ersetzen einer Komponente durch andersartige Teile kann die Ergebnisse beeinträchtigen und läßt jede Garantie automatisch verfallen. **Für Sonderanwendungen wenden Sie sich an unseren Technischen Kundendienst (sales@lagspa.it).**