

MERKMALE

- Dieser robuste, vielseitige RS Pro Regalwagen ist eine stabile und stabile Einheit
- Pulverbeschichtet für Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit
- Der vollständig geschweißte Stahlrahmen sorgt für Festigkeit und Langlebigkeit
- Griffe zur Unterstützung der Manövrierbarkeit und Handhabung
- Abnehmbare Behälter bieten eine sichere Methode zur Aufbewahrung und zum Transport

RS Pro Transportwagen mit 8 Ablagen aus Stahl, 600 x 400 x 120 mm, 250 kg Last

RS Best.-Nr. 877-6780



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung

Wir stellen Ihnen die Regalwagen von RS Pro vor, die sich ideal für den Transport von Gegenständen in Fabriken, Lagerhäusern und vielem mehr eignen. Die robusten Transportwagen sind so konzipiert, dass sie in jeder Umgebung professionell aussehen und eine pulverbeschichtete Oberfläche bieten, die leicht sauber zu halten ist, praktisch im Einsatz in industriellen Umgebungen. Der vollständig geschweißte Stahlrahmen sorgt für Langlebigkeit und Festigkeit und bietet gleichzeitig optimale Lager- und Transportkapazität mit Regalböden für Behälter. Mit einer Belastbarkeit von 250 kg, einem robusten Rahmen, zwei festen und zwei drehbaren Gummipolsterrädern ist dieser RS Pro Transportwagen eine ideale Investition, die vielseitig genug ist, um in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden zu können.

Welche anderen Transportwagen sind in dieser RS Pro Serie erhältlich?

877-6806 Transportwagen mit 6 Ablagen und 40-l-Behälter, ungebremste, 600 mm x 400 mm x 200 mm

877-6809 Transportwagen mit 6 Ablagen mit 40-l-Behälter, geBRAKT, 600 mm x 400 mm x 200 mm

877-6792 6-Regalwagen mit 30-l-Behälter, ungebremste, 600 mm x 400 mm x 170 mm

877-6796 Transportwagen mit 6 Ablagen und 30-l-Behälter, gebracht, 600 mm x 400 mm x 170 mm

877-6780 Transportwagen mit 8 Ablagen und 22-l-Behälter, ungebremste, 600 mm x 400 mm x 120 mm

877-6799 Transportwagen mit 8 Ablagen und 22-l-Behälter, gebracht, 600 mm x 400 mm x 120 mm

Allgemeine

Typ	Schublade
Anzahl der Stufen	8
Radtyp	Gummi
Radmerkmale	Drehbar
Rahmenmaterial	Stahl
Radmaterial	Vulkanisiertes Gummi
Bremsen	Nein
Anwendungen	Lagerhäuser, gewerbliche Werkstätten und Garagen, Werkstätten oder Garagen zu Hause, Gastronomie und Lebensmittelindustrie, Schulen, Geschäfte

Mechanische

Belastbarkeit	250kg
Raddurchmesser	100mm

Trolley-Größe	
Abmessungen	1500 mm x 700 mm x 470 mm
Tiefe	700mm
Breite	470mm
Höhe	1500mm

Außenregal-Größe	
Abmessungen der Plattform	600 mm x 400 mm x 120 mm
Plattformlänge	600mm
Plattformbreite	400mm

Größe des Innenregals	
Abmessungen	555 mm x 358 mm x 105 mm
Länge	555mm
Breite	358mm

Description	Euro Container Size - L x W x L (mm) / No. of Containers Per Trolley			Unbraked / Braked Castors	RS Stock No.
	External-600x400x120	External-600x400x170	External-600x400x200		
	Internal-555x358x105	Internal-560x360x157	Internal-552x353x185		
8 Tier Trolley	8	-	-	Unbraked	877-6780
	8	-	-	Braked	877-6799
6 Tier Trolley	-	6	-	Unbraked	877-6792
	-	6	-	Braked	877-6796
	-	-	6	Unbraked	877-6806
	-	-	6	Braked	877-6809