Fiche produit

Cadre clipsable en aluminium OUTDOOR A3

Références	503423	**Quantité d'unité de vente**	1 Pièce
Couleur	Argent métallisé	**EAN à l'unité de vente**	4005546745459
Conditionnement	1 Pièce	**Poids brut de l'emballage**	651 G
Code EAN du produit	4005546745459	**Pays d'origine**	CN





Description produit

- Cadre en aluminium résistant, conçu pour une utilisation en intérieur et en extérieur, idéal pour l'affichage d'informations professionnelles.
- Changement rapide et facile de l'affiche grâce à l'ouverture du cadre sur les 4 côtés
- Joint en caoutchouc interne assurant une protection efficace contre l'infiltration d'eau. (Indice de protection IPX4 selon la norme DIN EN 60529)
- Lisibilité optimale, même en plein soleil, grâce à une protection anti-reflets et anti-UV. Résistant à des températures entre -20°C et +50°C
- Finition soignée et sans joints visibles grâce à des angles de cadre biseautés
- Fixation flexible et sécurisée sur différentes surfaces, par vissage ou adhésif
- Prêt à l'emploi en orientation portrait ou paysage, sans effort supplémentaire, avec tout le matériel de fixation inclus (vis, chevilles et quatre bandes adhésives).
- Bord du cadre : 25 mm

Caractéristiques du produit

Largeur extérieure (mm)	350
Hauteur extérieure (mm)	470
Dimension extérieure profondeur / longueur	12 mm
Capacité (pour)	1 Feuille
Format / Format (pour)	A3
Orientation Format	Portrait / paysage
Marque	DURABLE

DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
Westfalenstraße 77 – 79 · 58636 Iserlohn · Germany
Phone +49 (0) 2371 662 0 · **Fax** +49 (0) 2371 662 221
Mail durable@durable.de | durable.de

The statements contained herein are for informational purposes only and are true and accurate to the best of our scientific and technical knowledge. This information does not constitute a guarantee or warranty, express or implied, nor does it establish a legally valid contractual relationship. It is the customer's responsibility to determine the suitability of this product for the customer's intended use. DURABLE does not assume any liability for the customer's use of this product or the information contained herein.

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 14001:2015
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 0091005181

Cadre clipsable en aluminium OUTDOOR A3

Largeur de la zone visible (mm)	297
Hauteur de la zone visible (mm)	418
Largeur du cadre (mm)	25
Type de fixation	Auto-adhésif + Kit de vis
Le produit peut être utilisé sur une surface	Diverses surfaces
Le cadre peut être ouvert	Oui
Visibilité recto et verso	Non
Le cadre semble identique des deux côtés	Oui
Résistance aux UV	Jusqu'à 2 ans
Stabilité thermique	Jusqu`à 50° environ
Résistant au froid	Jusqu'à -20° environ
Anti-reflets/minimise les reflets	Oui
Zone d'application	Espace extérieur
Type d'étiquette	Télécharger

DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
Westfalenstraße 77 – 79 · 58636 Iserlohn · Germany
Phone +49 (0) 2371 662 0 · **Fax** +49 (0) 2371 662 221
Mail durable@durable.de | durable.de

The statements contained herein are for informational purposes only and are true and accurate to the best of our scientific and technical knowledge. This information does not constitute a guarantee or warranty, express or implied, nor does it establish a legally valid contractual relationship. It is the customer's responsibility to determine the suitability of this product for the customer's intended use. DURABLE does not assume any liability for the customer's use of this product or the information contained herein.

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 14001:2015
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 0091005181