

CARACTERÍSTICAS

- Transparencia transparente
- Excelentes propiedades de abrasión y corrosión
- Buena flexibilidad
- Formulación de PVC poco tóxico e inodoro que reduce la mancha del agua potable
- Cumple con la normativa CE para aplicaciones alimentarias
- Adecuado para usar con alcohol, gasolina, aceites, grasas y disolventes
- Muy resistente a una amplia gama de ácidos y álcalis

Tubos flexibles de PVC RS Pro, transparentes, diámetro externo de 11mm, 25m de largo, radio de curvatura de 99mm, aplicaciones diversas

Código RS 914-5521



Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan piezas de calidad profesional en todas las categorías de productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas líderes sin pagar un precio superior.

Descripción del

Manguera de PVC transparente RS Pro adecuada para aplicaciones industriales y alimentarias de baja presión. Esta manguera está fabricada de materiales de baja toxicidad y alta calidad para proporcionar una excelente claridad, flexibilidad y durabilidad en un amplio rango de temperaturas .

Especificaciones

Material	PVC
Color	Transparente
Reforzados	No
Tamaño nominal	8mm x11mm
Suavidad del material	BSS45 aprobado por la FDA
Inflamabilidad	Autoextinguible
Aplicación	Aplicaciones industriales generales; científicas; farmacéuticas; médicas

Especificaciones mecánicas

Diámetro interior	8 mm
Diámetro exterior	11mm
Longitud	25m
Radio de pliegue	99mm
Peso por metro	0.065kg
coil	1.935kg

Especificaciones del entorno de funcionamiento

• Temperatura de funcionamiento mín.: -20 °C	-15°C
--	-------

Temperatura de funcionamiento
máxima; 90 °C

+60°C

Aprobaciones

Cumplimiento/Certificaciones

En conformidad con RoHS

