

uvex 1 Chaussure basse 8544 S2 SRC & Chaussure montante 8545 S2 SRC

8544



8545



Chaussures de sécurité « sport », multifonctionnelles

- Particulièrement légère et flexible
- Embout de protection uvex xenova® sans métal, forme anatomique, bonne stabilité latérale, aucune conductibilité thermique, non magnétique
- Confort de port optimisé grâce à la technologie uvex climazone
- Tige en microvelours hightech hydrophobe et respirant
- Doublure en Distance Mesh pour une parfaite évacuation de la transpiration
- Modèles recommandées pour les personnes allergiques au chrome car fabriqués en matériaux synthétiques
- Construction de la tige pratiquement sans coutures pour éviter les points de compression
- Semelle intérieure confortable, amovible, antistatique, avec évacuation de l'humidité et amortissement au niveau du talon et de l'avant du pied
- Lacets élastique pour laçage rapide et ajustement optimal (8544)/ lacets standards (8545)
- Col et languette matelassées pour plus de confort
- Semelle en polyuréthane double densité avec d'excellentes propriétés d'absorption des chocs, très bonne résistance à la glisse, exempte de substances nocives telles que silicones, plastifiants etc.
- Satisfait aux exigences ESD: Résistance à la conductibilité < 35 Megaohm
- Disponible dans les tailles 35 jusqu'à 52 ainsi que dans les largeurs 10, 11, 12, 14

Art.-No. (largeur)	8544.7 (10) /8544.8 (11)/ 8544.9 (12)/ 8544.0 (14)
Norme	EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Pointures	35 – 52
Art.-No. (largeur)	8545.7 (10) /8545.8 (11)/ 8545.9 (12)/ 8545.0 (14)
Norme	EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Pointures	35 – 52

