

貫通モジュール - VIP-2/SC/FLK10 - 2315010

このPDF文書に表示されているデータはフェニックス・コンタクトのオンラインカタログから作成したものです。全データはユーザーマニュアルに記載されています。ダウンロードの規定は有効です
(<http://phoenixcontact.jp/download>)



VARIOFACEモジュール、ネジ接続式、リボンケーブルプラグコネクタ付き、NS 35レールに取付け、オスコネクタおよびソケットコネクタ用長短固定ラッチ付き、10極

特長

- 10~64極
- 金属製フット
- IEC 60603-13準拠
- 1:1接続
- ねじ式



基本情報

梱包	1 pc
GTIN	 4 046356 310062
1個あたりの重量 (梱包を含まない)	87.9 g
関税	85369010
生産国	米国

技術データ

寸法

幅	34.7 mm
高さ	65.5 mm
奥行き	56 mm

環境条件

使用周囲温度	-20 °C ... 50 °C
周囲温度 (保管時/運搬時)	-20 °C ... 70 °C

その他

最大許容動作電圧	60 V AC/DC
----------	------------

貫通モジュール - VIP-2/SC/FLK10 - 2315010

技術データ

その他

最大許容電流 (分岐あたり)	1 A
極数	10
状態表示	なし
取付け位置	任意
標準/規則	IEC 60664
	DIN EN 50178
	IEC 62103
定格サージ電圧	0.6 kV
汚染度	2
サージ電圧カテゴリ	II

接続1の接続データ

連続名	フィールドレベル
準拠規格	IEC / EN
接続方法	ネジ接続
剥き線長さ	8 mm
ネジ山	M 3
単線接続断面積	0.2 mm ² ... 4 mm ²
撚線接続断面積	0.2 mm ² ... 2.5 mm ²
接続電線断面積AWG	24 ... 12

接続2の接続データ

連続名	制御システムレベル
接続方法	IDC/FLKピンコネクタ (2.54 mm)
接続数	1
極数	10

分類

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27250313
eCl@ss 4.1	27250313
eCl@ss 5.0	27250313
eCl@ss 5.1	27250313
eCl@ss 6.0	27242608
eCl@ss 7.0	27141152
eCl@ss 8.0	27141152

ETIM

ETIM 2.0	EC001434
ETIM 3.0	EC001604
ETIM 4.0	EC001604

貫通モジュール - VIP-2/SC/FLK10 - 2315010

分類

ETIM

ETIM 5.0	EC002780
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211824
UNSPSC 7.0901	39121421
UNSPSC 11	39121421
UNSPSC 12.01	39121421
UNSPSC 13.2	39121421

認証

認証

認証

CSA / UL Recognized / cUL Recognized / EAC / cULus Recognized

防爆認証

提出した認証

認証の詳細

CSA	
mm ² /AWG/kcmil	30-12
標準規格 IN	1 A
定格電圧UN	125 V

UL Recognized	
mm ² /AWG/kcmil	30-12
標準規格 IN	1 A
定格電圧UN	125 V

貫通モジュール - VIP-2/SC/FLK10 - 2315010

認証

cUL Recognized	
mm ² /AWG/kcmil	30-12
標準規格 IN	1 A
定格電圧UN	125 V

EAC

cULus Recognized

アクセサリ

アクセサリ

システムケーブル

ケーブル - VIP-CAB-FLK10/0,14/0,5M - 2318305



丸ケーブルアセンブリ、10ピンモールドソケットコネクタ x 2 (1:1接続)。ケーブルには90度および180度のパンチ穴付きコネクタ、ケーブル長 : 0.5 m

ケーブル - VIP-CAB-FLK10/0,14/1,0M - 2318318



丸ケーブルアセンブリ、10ピンモールドソケットコネクタ x 2 (1:1接続)。ケーブルには90度および180度のパンチ穴付きコネクタ、ケーブル長 : 1 m

ケーブル - VIP-CAB-FLK10/0,14/1,5M - 2318321



丸ケーブルアセンブリ、10ピンモールドソケットコネクタ x 2 (1:1接続)。ケーブルには90度および180度のパンチ穴付きコネクタ、ケーブル長 : 1.5 m

貫通モジュール - VIP-2/SC/FLK10 - 2315010

アクセサリ

ケーブル - VIP-CAB-FLK10/0,14/2,0M - 2318334



丸ケーブルアセンブリ、10ピンモールドソケットコネクタ x 2 (1:1接続)。ケーブルには90度および180度のパンチ穴付きコネクタ、ケーブル長 : 2 m

ケーブル - VIP-CAB-FLK10/0,14/3,0M - 2318347



丸ケーブルアセンブリ、10ピンモールドソケットコネクタ x 2 (1:1接続)。ケーブルには90度および180度のパンチ穴付きコネクタ、ケーブル長 : 3 m

ケーブル - VIP-CAB-FLK10/0,14/4,0M - 2318350



丸ケーブルアセンブリ、10ピンモールドソケットコネクタ x 2 (1:1接続)。ケーブルには90度および180度のパンチ穴付きコネクタ、ケーブル長 : 4 m

ケーブル - VIP-CAB-FLK10/0,14/6,0M - 2318363



丸ケーブルアセンブリ、10ピンモールドソケットコネクタ x 2 (1:1接続)。ケーブルには90度および180度のパンチ穴付きコネクタ、ケーブル長 : 6 m

ケーブル - VIP-CAB-FLK10-0,14/... - 2318376



丸ケーブルアセンブリ、10ピンモールドソケットコネクタ x 2 (1:1接続)。ケーブルには90度および180度のパンチ穴付きコネクタ、ケーブル長 : 指定可

貫通モジュール - VIP-2/SC/FLK10 - 2315010

アクセサリ

ケーブル - FLK 10/EZ-DR/ 50/KONFEK - 2299204



丸ケーブルセット、10ピンソケットコネクタx2 (1:1接続)、ケーブル長 : 0.5 m

ケーブル - FLK 10/EZ-DR/ 100/KONFEK - 2299217



丸ケーブルセット、10ピンソケットコネクタx2 (1:1接続)、ケーブル長 : 1 m

ケーブル - FLK 10/EZ-DR/ 150/KONFEK - 2299220



丸ケーブルセット、10ピンソケットコネクタx2 (1:1接続)、ケーブル長 : 1.5 m

ケーブル - FLK 10/EZ-DR/ 200/KONFEK - 2299233



丸ケーブルセット、10ピンソケットコネクタx2 (1:1接続)、ケーブル長 : 2 m

ケーブル - FLK 10/EZ-DR/ 300/KONFEK - 2299246



丸ケーブルセット、10ピンソケットコネクタx2 (1:1接続)、ケーブル長 : 3 m

貫通モジュール - VIP-2/SC/FLK10 - 2315010

アクセサリ

ケーブル - FLK 10/EZ-DR/ 400/KONFEK - 2299259



丸ケーブルセット、34ピンソケットコネクタx2 (1:1接続)、ケーブル長 : 4 m

ケーブル - FLK 10/EZ-DR/ 600/KONFEK - 2299262



丸ケーブルセット、34ピンソケットコネクタx2 (1:1接続)、ケーブル長 : 6 m

ケーブル - FLK 10/EZ-DR/ 800/KONFEK - 2299275



丸ケーブルセット、34ピンソケットコネクタx2 (1:1接続)、ケーブル長 : 8 m

ケーブル - FLK 10/EZ-DR/1000/KONFEK - 2299288



丸ケーブルセット、10ピンソケットコネクタx2 (1:1接続)、ケーブル長 : 10 m

ケーブル - FLK EZ-DR.../.../... - 2295059



丸ケーブルアセンブリ、シールドなし、長さ指定可

プリントシステム

貫通モジュール - VIP-2/SC/FLK10 - 2315010

アクセサリ

プリンタ - BLUEMARK X1 - 5147777



UniCard形式のプラスチックラベルを印刷するUV技術を持つプリンタ

端子台マーキング

端子台マーキング - UC-TM 6 - 0818085



端子台マーキング, シート, 白, ラベリングなし, ラベリング可能 : BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, プロッタ,
取付けタイプ: 深いマーキング溝にスナップ止め, 端子台幅 : 6.2 mm, 印字エリア: 5.6 x 10.5 mm

クイックマーカ - ZB 5,08:UNBEDRUCKT - 0809793



クイックマーカ, ラベリング, 白, ラベリングなし, ラベリング可能 : プロッタ, 取付けタイプ: 深いマーキング溝に
スナップ止め, 端子台幅 : 5.08 mm, 印字エリア: 4.98 x 10.5 mm

クイックマーカ - ZB 22:UNBEDRUCKT - 0811862



クイックマーカ, ラベリング, 白, ラベリングなし, ラベリング可能 : プロッタ, 取付けタイプ: 深いマーキング溝に
スナップ止め, 端子台幅 : 22 mm, 印字エリア: 10.5 x 21.8 mm

図面

回路図



