



Save as PDF



1920 LED Flashlight



Unsere neuen, ultra-kompakten 1910 und 1920 Lampen mit Aluminiumgehäuse vereinen gutes Aussehen und Funktionalität. Diese hellen LED-Lampen verwenden sofort einsetzbare AAA Batterien und liefern einen reinen, weißen Lichtstrahl. Die lange Brenndauer sorgt gemeinsam mit der hohen Lumenleistung für ein effizientes Leuchtwerkzeug; die perfekte Lampe für den persönlichen Gebrauch.



1920 LED Flashlight ANSI FL1 Specifications

	Hoch
LICHTQUELLE	LED
BATTERIEN	2 AAA Alkaline (Included)
LADEZEIT	N/A
SPANNUNG	3
LÄNGE	13.5 cm (5.3")
GEWICHT M. BATTERIEN	0.09 kg (3 oz.)
GEWICHT O. BATTERIEN	0.04 kg (1.4 oz.)

LICHTLEISTUNG

FL 1 STANDARD	Hoch
LAUFZEIT (Std./Min) 	2h 45m
LEUCHTWEITE (Meter) 	81m
PEAKLEUCHTSTÄRKE (Candela) 	1648cd

Materials

Gehäuse	Linse	Ummantelung der Linse	Schalter
Aluminum with Type II Anodized	PC	Aluminum with Type II Anodized	Momentary On/Off switch operation

Clip	Kontakt, Feder & Halterung	O-Ring	Nachtsichtscheiben
High Carbon Steel	N/A	EPDM	N/A

Konfiguration

Kat. #	Beschreibung
1920	1920 LED Flashlight

1920 LED Flashlight Zubehör

Kein Zubehör ist für dieses Produkt zur Zeit verfügbar