



受動部品 &gt; 抵抗器 &gt; スルーホール型抵抗器



抵抗器のタイプ: 高精度抵抗器

寸法: 10.2 x 4 mm

結線数: 2

実装方法: アモ パック

公差: .1%

## 特徴

### 製品のタイプの特徴

製品タイプ	固定抵抗器
エレメントの材質	金属フィルム
抵抗器のタイプ	高精度抵抗器
エレメントのタイプ	金属フィルム

### 構成の特徴

レジスタ数	1
-------	---

### 電気的特性

定格電圧	300 V
公差	.1%
抵抗クラス	最大 1k $\Omega$
抵抗	500 $\Omega$
電力定格	.5 W

### ボディの特徴

はんだのタイプ	アキシアル リード付き
---------	-------------

### 結線の特徴

結線数	2
結線のタイプ	スズめっき銅リード

## 機械的アタッチメント

マウントのスタイル

アキシシャル リード

## 寸法

寸法

10.2 x 4 mm

## 使用条件

使用温度範囲

-55 – 125 °C

温度係数

±5 ppm/°C

## 実装の特徴

実装方法

アモ パック

## 適合製品





製品番号 2176162-4  
UPF25 0.1% 5PPM 10R



製品番号 1-2176162-0  
UPF25 0.1% 5PPM 5K0



製品番号 2176162-9  
UPF25 0.1% 5PPM 50R



製品番号 2176163-3  
UPF50 0.1% 5PPM 10K



製品番号 2176162-2  
UPF25 0.1% 5PPM 100R



製品番号 2176162-6  
UPF25 0.1% 5PPM 1K0



製品番号 1-2176163-3  
UPF50 0.1% 5PPM 350R



製品番号 1-2176163-6  
UPF50 0.1% 5PPM 50K

## 関連シリーズ | Holsworthy UPF



スルーホール型抵抗器(28)

## この製品と一緒に購入されている製品



製品番号 1-1337463-0  
BNC Plg Term 50Ohm Silver Pltd



製品番号 5-1634504-2  
BNC Ins BHSkt 75Ohm Nickel Gold Pltd



製品番号 2176163-2  
UPF50 0.1% 5PPM 100R



製品番号 1487588-2  
USB, A-B, 28/24, WHITE, 1.5M



製品番号 5-1634504-1  
BNC Ins BHSkt 50Ohm Nickel Gold Pltd



製品番号 966066-5  
ADERENDHUELSE N GR



製品番号 1-1624323-4  
UPW50 0.1% 5PPM 500R



製品番号 1-2176163-0  
UPF50 0.1% 5PPM 250R



## 書類

### CAD ファイル

#### 3D モデル

3D

#### カスタマービューモデル

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1-2176163-5\\_BA.2d\\_dxf.zip](#)

英語

#### カスタマービューモデル

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1-2176163-5\\_BA.3d\\_igs.zip](#)

英語

#### カスタマービューモデル

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1-2176163-5\\_BA.3d\\_stp.zip](#)

英語

CADファイルをダウンロードすることにより、[利用規約](#)に同意したことになります。

### データシート/カタログ ページ

[High Precision Metal Film Leaded Resistor - Type UPF Series](#)

英語