

## CARACTERISTIQUES

- Facile à installer, par simple pression
- Profil à rainures pour maintenir le bord en place
- Insert en métal intégré pour une meilleure rétention
- Section d'étanchéité en caoutchouc éponge pour une étanchéité supplémentaire et une absorption des chocs
- Sans outil ou adhésif supplémentaire

## Barrette de montage noire de RS Pro, 20 m x 37 mm x 18 mm

RS code commande : 727-6055



Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé.

## Description du produit

Bande de finition flexible de haute qualité de RS PRO conçue pour être une manière simple de couvrir et protéger les bords tranchants de matériau de tôle, tels que les panneaux en métal. Le joint de bordure est de conception robuste, qui se compose d'une bande d'insert en métal en forme de U recouverte d'un revêtement PVC noir extrudé. Le joint de bordure est simplement enfoncé en place à la main et les lèvres dans le revêtement PVC ainsi que les dents de l'insert en métal maintiennent le bord inséré en place par un effet de serrage. Il n'est pas nécessaire d'effectuer d'autres travaux de préparation, d'outillage ou d'adhésifs

## Caractéristiques

<b>Type de produit</b>	Protector de bord
<b>Matériau</b>	Caoutchouc EPDM
<b>Couleur</b>	Noir
<b>Applications</b>	Découpes de pneus et de compartiments radio de rechange dans les voitures, les panneaux de commande et les fenêtres dans les grandes machines, la protection de véhicules sous-corps pour empêcher les fils de frotter, les cadres de siège dans les véhicules, les ouvertures dans les conteneurs de déchets

## Spécifications mécaniques

<b>Dimensions</b>	20 m x 18 mm x 37 mm
<b>Longueur</b>	20m
<b>Largeur</b>	18mm
<b>Hauteur</b>	37mm
<b>Changement de dureté</b>	60+5 DORE A
<b>Résistance à l'ozone</b>	Oui

## Homologations

<b>Conformité/certifications</b>	Certificat de conformité RoHS
----------------------------------	-------------------------------



**Specifications:**

Colour: Black  
Material: EPDM Rubber  
Length (m): 20  
Height (mm): 37  
Width (mm): 18

