



Ficha de datos

Mango para limas RS Pro

ES



Características del producto:

- Limas rectas RS Pro

-Para uso con limas rectas, de sierra y escofinas

-Material: PP y TPE

¿QUÉ MANGO USAR CON CADA LIMA?	6 pulg.	7 pulg.	8 pulg.	10 pulg.	12 pulg.
	150 mm	175 mm	200 mm	250 mm	300 mm
Limas de ingeniero					
Lima recta J55, limas planas cónicas J55F	1611502	-	1611504	1611504	1611504
Lima semirredonda J56	1611502	-	1611504	1611504	1611504
Lima redonda J57	1611503	-	1611503	1611505	1611505
Lima cuadrada J58	1611503	-	1611503	1611505	1611505
Lima triangular J59	1611503	-	1611503	1611505	1611505
Limas de sierra					
Lima fresada J64	1611502	-	1611504	1611504	1611504
Lima de sierra cónica J65	1611505	1611505	1611505	-	-
Escofinas					
Escofina recta J67	-	-	1611504	1611504	-
Escofina semirredonda J68	-	-	1611504	1611504	1611504
Escofina redonda J70	-	-	1611503	1611505	1611505

4 MANGOS DE AGARRE SUAVE PARA ADAPTARSE A CADA LIMA

Descripción	Código RS	MPN
Mango para lima de agarre suave de 95 mm	1611502	J71-03RS
Mango para lima de agarre suave de 95 mm	1611503	J71-04RS
Mango para lima de agarre suave de 103 mm	1611504	J71-05RS
Mango para lima de agarre suave de 103 mm	1611505	J71-06RS

CÓDIGO RS	CÓDIGO N.º	L mm	A mm	B mm	ØD mm	g
1611502	J71-03RS	95	15	4	-	29
1611503	J71-04RS	95	-	-	8	30
1611504	J71-05RS	103	24	6	-	51
1611505	J71-06RS	103	-	-	10	53