



Orthomat® Ultimate

Peut être utilisé dans les zones d'huile, de l'eau ou de déversement chimique

- Une Exclusive couche externe PolyNit encapsule toute la natte.
- Cachet PolyNit à la différence des produits laminés pour une durabilité exceptionnelle.
- Couche intérieure de mousse doux amortie l'impact de rester debout pour retarder la fatigue.
- Une Composition à haute densité qui donne aux pieds le support et la forme essentiels récupération
- Des Bords très bien entretenus qui sont thermoscellés en utilisant la technologie de spécialiste développé par COBA Europe.
- Des Bords de rampe robustes limitent les risques de chute.
- Surface texturée permettant de piéger les débris secs ou les copeaux.



Spécifications techniques

Matériel:	PVC Vierge Cellules fermées (mousse) avec PolyNit externe (liée par fusion, non collé).
Fini de Surface:	Losanges
Hauteur du Produit:	10mm
Longueur de Rouleau:	18.3m
Résistance aux Produits Chimiques:	Dans les tests menés par COBA, Orthomat® Ultime n'a montré aucun signe de corrosion ou de dommages lorsqu'il était entièrement plongé dans tous les produits chimiques suivants: Castrol Alpha SP 320 industrielle Extreme Pressure Gear Oil et Nettoyant Pac 89 Acide Phosphorique
Résistance à l'Environnement:	Adapté aux environnements intérieurs humides et secs
Méthode d'Installation:	Pose libre
Méthode de Nettoyage:	Brosser / Laver la surface supérieure
Performance du Produit:	Conforme au Test de Résistance à la Glissade DIN 51130: 2010 Catégorie R11
Ininflammabilité:	Conforme à BS EN ISO 11952-2: 2002, classe Ornf. Conforme àBS EN ISO 9239-1: 2002, Classe Df1S1.
Pays d'Origine:	Chine

Garantie:	3 ans de garantie pour une utilisation normale à modérée	
Dimensions	Noir	Poids
0,6 m x 0,9 m	OU010001	2,92 kg
0,9 m x 1,5 m	OU010002	7,29 kg
0,9 m x 18,3 m	OU010003	89,00 kg
0,9 m x mètre linéaire (max, 18,3 m)	OU010003C	3,00 kg