

## ストレッチフィルム

トラスコ中山

TRUSCO ストレッチフィルム 厚み $\mu$ 18×幅500mm×長さ300m



メーカー型番 SF18-500

購入単位(入数) 1巻

製造国 マレーシア

梱包重量	梱包寸法(単位:)			
	幅(W)	奥行(D)	高さ(H)	3辺計
2.5kg				

### 商品説明

#### 【特徴】

- 焼却時にダイオキシンなどの塩素ガスが発生しません。
- しっかり梱包できるスタンダードタイプです。

#### 【仕様・規格】

- 色:透明
- 厚さ( $\mu$ ):18
- 幅(mm):500
- 長さ(m):300
- 引張破断強度(daN/[[[CM2]]]):400
- 引張破断強度(kgf/[[[CM2]]]):408
- 紙管内径:3インチ

#### 【材質／仕上】

- 低密度ポリエチレン(LLDPE)