

产品特性

TeSys Deca切换电容接触器 - 62KVAR- 110 V -
50/60Hz - 1NO+2NC



产品系列	TeSys Deca
产品类型	接触器
产品短名	LC1D
接触器应用领域	功率因数校正
控制回路类型	AC
线圈类型	交流 50/60 Hz
极数	3P
回路触点类型	3 NO
接触器级别代码	DWK
辅助触点类型	1 NO + 2 NC
[Uc] control circuit voltage	110 V AC 50/60 Hz
无功功率	40 Kvar 在...上 220...240 V 50/60 Hz 在...上 <55 °C 60 Kvar 在...上 400...440 V 50/60 Hz 在...上 <55 °C 92 kvar 在...上 660...690 V 50/60 Hz 在...上 <55 °C

辅助触点类型	类型 机械连接 1 NO + 1 NC 符合 IEC 60947-5-1
安装方式	导轨安装 底板安装
紧固扭矩	电源回路: 9 N.m 通过 接线端
额定工作电压 [Ue]	电源回路: <= 690 V AC 50/60 Hz
高度	180 mm
宽度	85 mm
深度	154 mm
净重	1.65 kg

符合标准	IEC 60947-4-1 IEC 60070 GB 14048.4 IEC 60831
产品认证	CCC[RETURN]CE[RETURN]UKCA
IP 保护等级	IP2X conforming to IEC 60529
防护措施	TH 符合 IEC 60068-2-30
运行温度	-5...60 °C
贮存环境温度	-60...80 °C
工作海拔	3000 m 无降容

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	19 cm
Package 1 Width	13 cm
Package 1 Length	19 cm
Package 1 Weight	1829.2 g
Unit Type of Package 2	S03

本文档中所含信息包含文档中所含产品性能的描述和技术特性。用户或销售商不得代表或不用于确定用于特定应用产品的适用性或可靠性。本文档中所含信息包含关于产品的具体描述，使用本文档所含信息不保证任何责任。施耐德电气及其子公司就错误或关于产品的其他描述使用本文档所含信息不负任何责任。

Number of Units in Package 2	4
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	7.874 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	32
Package 3 Height	75 cm
Package 3 Width	60 cm
Package 3 Length	80 cm
Package 3 Weight	72.994 kg

可持续性

产品类型	Green Premium 产品
REACH法规	REACH 声明
REACH (不含 SVHC)	是
欧盟ROHS指令	符合 欧盟ROHS声明
无有毒重金属	是
无汞	是
中国 ROHS 管理办法	中国 ROHS 声明
RoHS 豁免信息	是
环境披露	产品环境文件
流通资料	无需具体的回收操作 循环配置文件
WEEE	该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场，绝不可丢弃于垃圾桶中。

合同保修

保修单	18 个月
-----	-------

