

ALPHA

8378UFD100P62 BLEU

EAN 4031582491203

Roulette fixe, Fixation à platine.

Corps de roue polyamide, Bandage caoutchouc élastique non tachant, roulements rouleaux inox



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit original

Données techniques

Diamètre de roue	100 mm
Largeur de roue	34 mm
Dimension de platine	102 x 87 mm
Distance entre axe	80/77 x 60 mm
Diamètre des trous	9 mm
Hauteur	128 mm
Résistance à la température	- 20 / + 80 °C
Norme	EN_12532
Dureté du bandage	Shore A 64
Capacité de charge dynamique	160 kg
Capacité de charge statique	320 kg

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ● ●
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ● ●