



F




E


D



C



B



GENERAL TOLERANCES

10 UNDER	±0.2
10 OVER 30 UNDER	±0.25
30 OVER	±0.3
ANGLE	±3°

A

				公差 (Tolerances)		所要数		DRWG. <i>Y. Anno '09'77</i>	
				.000 → ±0.005 .00 → ±0.05		(Req)		DSN'D <i>HEIDMOTO '06/07</i>	
				.0 → ±0.1 . → ±0.3		★		CHK'D <i>la8line</i>	
				材料 (MAT'L)				APP'D	
D ロッキン7V7 変種 ECN NO. 1486 1/2/77 <i>K.Y.</i>				NYLON66, 94V-2		molex		MOLEX-JAPAN CO., LTD. 日本モレックス株式会社	
C REMOVED "X" ECN NO. 748 7/8/77 <i>la8line</i>				熱処理 (H.T.)					
B ₁ ロッキン7V7 3/5/77 <i>la8line</i>				HRc		No.		REV.	
B リット、パナミッド、サキット NO. 136477 <i>la8line</i>				仕上げ (Finish)		SD-5025-04R1		D	
A REVISED 1/15/77 <i>la8line</i>									
D PROPOSED 10/9/77 <i>la8line</i>									
記号 (LTR)		変更内容 (Rev.)		Date Name		Scale 2/1		名称 (Name) MINI. FIT CONN. 4POS. RECEPTACLE HSG.	

F





E

D

C

B

A



一般公差

10未満	±0.2
10以上30未満	±0.25
30以上	±0.3
角度	±3°

公差 (Tolerances)		所要数		DRWG. <i>Y. Amano</i> 10/19/77	
.000 → ±0.005 .00 → ±0.05		(Req)		DSN'D <i>M. ENOMOTO</i> 10/21/77	
.0 → ±0.1 . → ±0.3				CHK'D <i>ca. S. S. S.</i>	
材料 (MAT'L)				APP'D <i>W. W. W.</i>	
NYLON 66, 94V-2				MOLEX-JAPAN CO., LTD.	
熱処理 (H.T.)				日本モレックス株式会社	
HRc					
仕上げ (Finish)				No. SD-5025-04R1	
Scale 2/1		名称 (Name)		REV. D	
MINI. FIT CONN.					
4POS. RECEPTACLE HSG.					
記号 (LTR)	変更内容 (Rev.)	Date	Name		
D	ロッキング支柱 ECN NO. 1486	11/21/79	K.H.		
C	REMOVED "X" ECN NO. 748	3/8/78	ca. S. S. S.		
B ₁	ロッキングレブ	3/5/78	ca. S. S. S.		
B	リブ、パネル/スロット、サーキット NO.	12/1/77	ca. S. S. S.		
A	REVISED	11/15/77	ca. S. S. S.		
O	PROPOSED	10/19/77	ca. S. S. S.		