

特点

- 可延展铁结构
- 人机工程学红色乙烯基把手、确保您的舒适性
- 扳钮压机是机加工基座和机架
- 底座上有螺纹孔、用于工具安装
- 硬化销和衬套

RS Pro 手动扳钮按压器

RS 号: 254-844



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

产品说明

RS Pro 拨动压力机的设计考虑了轻 / 中型作业的需求、如成形、模锻、铆接、标记、穿刺和装配。

254-850 - 中型、手动扳钮按压器、1200 kg

254-844 - 中型、手动扳钮按压、600 kg

一般规格

类型	手动切换按键
保持力	0.6t
应用	铆接、铆接、压接、标记、高力度编号、高力度冲压、冲程切割、穿孔、剪切、压印、粘接

机械规格

高度	202mm
基本宽度	100mm

