

PNOZsigma – extensions de contacts

Surveillance de sécurité des arrêts d'urgence, des protecteurs mobiles et des commandes bimanuelles



PNOZ s8 24VDC 2 n/o

Référence: 750108

- Type: **PNOZ s8**
- Possibilités d'application: **Extension de contact non temporisée**
- Catégorie vers: **EN 954-1**
- Valeur SIL:
- Homologations: **CCC , UL/cUL en cours , BG en cours**
- Modes de fonctionnement: **monocanal , sans détection des courts-circuits**
- Durées réglables:
- Nombre de contacts de sécurité non temporisés: **2**
- Nombre de contacts de sécurité temporisés:
- Nombre de contacts d'information:
- Nombre de contacts d'information temporisés:
- Nombre de sorties statiques: **1**
- Catégorie stop:
- Tension d'alimentation [V]: **24**
- Plage de tension d'alimentation:
- Type de tension d'alimentation: **DC**
- Courant max. pour DC1: **3,0 A**
- Puissance absorbée AC:
- Puissance absorbée DC:
- Type de bornier: **Borne à vis**
- Type de bornier: **débrochable**
- Dimension hauteur: **98,0 mm**
- Dimension largeur: **12,5 mm**
- Dimension profondeur: **120,0 mm**
- Dimension hauteur (pouces): **3.86"**
- Dimension largeur (pouces): **0.49"**
- Dimension profondeur (pouces): **4.72"**
- Poids brut: **155 g**
- Poids net: **105 g**
- Température d'utilisation en °C: **-10 - 55 °C**