Premium 1139.83 mm x 8/10 Tpi - 25 pcs

LUNGHEZZA 1139.83 X 12.7 X 0.51 MM (UTENSILI A FILO & M18 CBS 125)

- Lame bimetalliche a passo multiplo con denti in acciaio ad alta velocità Matrix II con 8% di cobalto, 3 volte più durature. Richiedono meno cambi di lama.
- Tagli rapidi e puliti.
- Ottimizzato per seghe a nastro a batteria: più tagli per carica.
- Adatte per il taglio: ferro angolare, tubo zincato e acciai duri come ghisa e acciaio INOX.





Article Number	48390605
Materials suited for	Acciaio inox|Ghisa|Angle Iron|Galvanised Pipe
Quantità confezione	25
Spessore parete (mm)	5 - 13