

BOULONNEUSE À CHOCS 3/4" XR 18V BRUSHLESS

MEILLEURE TRANSMISSION DE LA PUISSANCE GRÂCE à SON CARRÉ 3/4"

Longueur de 223 mm pour un couple de 2576 NM en desserrage !

PERFORMANTE :

- Couple de fixation de 1 925 Nm et de décollement de 2576 Nm
- Mode BOOST pour avoir un supplément de puissance en cas de besoin (écrous rouillés, grippés...)

PRATIQUE :

Carré 3/4" avec jonc de sécurité pour un changement de douilles rapide (même les plus grosses)

RÉSISTANTE

- Moteur brushless pour une efficacité optimale
- Mécanisme d'impact amélioré

POLYVALENTE

Selection du contrôle de vitesse et des différents modes (dont mode précision pour éviter de trop serrer)

CONFORTABLE ET FACILE D'UTILISATION

Poignée ergonomique avec un grip bimatière

Compacte 223 mm pour les accès difficiles

Livrée sans batterie ni chargeur, coffret TSTAK



MOTEUR	18V Brushless
COUPLE DE DECOLLEMENT MAX	2576 Nm
COUPLE DE SERRAGE MAX	1925 Nm* <small>(conseillé de finaliser le serrage à l'aide d'une clé dynamométrique)</small>
IMPACTS PAR MINUTE	0-2015 lpm
MODES	4
LONGUEUR	223mm
POIDS	3.7Kg (nue)

DCF964NT-XJ

5 035 048 833 650