

K.B - Nasadki 3/4" 12-kątne calowe



IMAGE UNAVAILABLE

Description:

- Profil OGV®: większa siła i bezpieczeństwo, ochrona nakrętek.
- Umożliwiają blokowanie akcesoriów wyposażonych w zatrzaski.
- Wyposażone w przycisk szybkiego odblokowywania.
- Wykończenie: chromowane satynowane.

	A [mm]	a [mm]	Średnica [mm]	Średnica D1 [mm]	Długość [mm]	Długość L1 [mm]	Waga [g]	12-punktowa [mm]
K.15/16B		15/16	36.0	35.7	52.5	14.0	233.0	
K.1P1/16B		1 1/16"	36.0	39.7	52.5	18.0	232.0	
K.1P1/2B		1 1/2"	40.0	54.3	66.9	27.0	478.0	12.0
K.1P1/4B		1 1/4"	36.0	45.9	59.0	22.0	304.0	
K.1P1/8B		1 1/8"	36.0	41.6	52.5	18.0	241.0	
K.1P11/16B		1 11/16"	40.0	60.7	66.9	27.0	564.0	12.0
K.1P13/16B		1 13/16"	40.0	63.5	75.0	30.0	641.0	12.0
K.1P3/4B		1 3/4"	40.0	62.2	66.9	28.0	586.0	12.0
K.1P3/8B		1 3/8"	36.0	50.1	59.0	24.0	343.0	
K.1P5/16B		1 5/16"	36.0	48.1	59.0	22.0	326.0	
K.1P5/8B		1 5/8"	40.0	57.3	66.9	27.0	498.0	12.0
K.1P7/16B		1 7/16"	36.0	51.0	59.0	24.0	339.0	12.0
K.1P7/8B		1 7/8"	40.0	66.2	75.0	33.0	699.0	12.0
K.1P9/16B		1 9/16"	40.0	56.0	66.9	27.0	498.0	12.0
K.1PB	1.0	1"	36.0	38.0	52.5	14.0	250.0	
K.2P1/4B		2 1/4"	45.0	77.1	75.0	36.0	913.0	12.0
K.2P1/8B		2 1/8"	45.0	74.0	75.0	36.0	880.0	12.0
K.2P3/16B		2 3/16"	45.0	74.7	75.0	36.0	855.0	12.0
K.3/4B		3/4	36.0	30.1	51.0	14.0	207.0	
K.7/8B		7/8	36.0	33.6	51.0	14.0	220.0	