

# Produktdatenblatt

Spezifikationen



## Rostfreies Vordach 304L für PanelSeT SM, Scotch Brite finish, für Gehäuse B800xT500 mm

NSYSCMX8050

EAN Code: 3606489677077

### Hauptmerkmale

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Baureihe                      | PanelSeT                              |
| Zubehör / Teilekategorie      | Gehäusezubehör                        |
| Produkt- oder Komponententyp  | Überdachung                           |
| Anwendung                     | Mehrzweck                             |
| Kompatible Produktfamilie     | PanelSeT PanelSeT SMX                 |
| Für die Nennmaße des Gehäuses | -                                     |
| Montageort                    | Auf der Oberseite des Gehäuses        |
| Geräteaufbau                  | 1 Überdachung<br>Befestigungselemente |

### Zusatzmerkmale

|                           |                                                                      |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Menge pro Satz            | Satz à 1 Stück                                                       |
| Material                  | Edelstahl 304L                                                       |
| Farbe                     | Grau (RAL 7035)                                                      |
| Oberflächenbeschaffenheit | Scotch-Brite® brushed                                                |
| Befestigungsmodus         | Durch Befestigungselement - die gleiches Löcher wie die Kranösen Ort |
| Höhe                      | 75 mm                                                                |
| Breite                    | 806 mm                                                               |
| Tiefe                     | 522 mm                                                               |
| Dicke                     | 1,5 mm                                                               |
| Produktgewicht            | 8,2 kg                                                               |

### Verpackungseinheiten

|               |           |
|---------------|-----------|
| VPE 1 Art     | PCE       |
| VPE 1 Menge   | 1         |
| VPE 1 Höhe    | 9,000 cm  |
| VPE 1 Breite  | 55,000 cm |
| VPE 1 Länge   | 87,000 cm |
| VPE 1 Gewicht | 7,438 kg  |
| VPE 2 Art     | PAM       |
| VPE 2 Menge   | 10        |
| VPE 2 Höhe    | 61,000 cm |

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

|               |            |
|---------------|------------|
| VPE 2 Breite  | 100,000 cm |
| VPE 2 Länge   | 120,000 cm |
| VPE 2 Gewicht | 85,000 kg  |

## Vertragliche Gewährleistung

|                |             |
|----------------|-------------|
| Coverage       | Kernprodukt |
| Gewährleistung | 18 months   |

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

[Erläuterung der Environmental Data](#) >

[Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten](#) >

|                                                                                                                                |                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div> <b>Umweltbilanz</b></div>               |                                                                                           |
| Veröffentlichung von Umweltinformationen                                                                                       | <a href="#">Produktumweltprofil</a>                                                       |
| Use Better                                                                                                                     |                                                                                           |
| <div> <b>Materialien und Verpackung</b></div> |                                                                                           |
| Verpackung mit Recycling-Karton                                                                                                | Nein                                                                                      |
| Verpackung ohne Kunststoff                                                                                                     | Nein                                                                                      |
| <a href="#">EU-RoHS-Richtlinie</a>                                                                                             | Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS) |
| Use Again                                                                                                                      |                                                                                           |
| <div> <b>Reproduktion</b></div>             |                                                                                           |
| Kreislaufwirtschaftsprofil                                                                                                     | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich                                         |
| Rücknahme                                                                                                                      | No                                                                                        |