

Verfügbarkeit : Lieferbar



Hauptmerkmale

Produkt oder Komponententyp	Meldeleuchte
Objektivtyp	Fresnel Kunststoff
Lichtblockversorgung	Über Transformator (f = 50/60 Hz) Über integralen Transformator (f = 50/60 Hz)

Zusatzmerkmale

Blendenmaterial	Kunststoff
Montagedurchmesser	30 mm
Form des Signaleinheitkopfes	Rund
Kappe/Betätigungselement oder Linsenfarbe	Rot
Lichtquelle	Leuchtend
Lampenbasis	BA 9s
Nennhilfsspannung [UH,nom]	220-240 V AC
Betriebsart	Alle Positionen
Betriebsmodus	Normal
CAD-Gesamtbreite	54 mm
CAD-Gesamthöhe	70 mm
CAD-Gesamttiefe	42 mm
Erläuterungen zum Gerät	Produkt, komplett

Montage

Schutzbehandlung	TC
Schutzart (IP)	IP66

Nachhaltigkeit

ROHS	Konform Schneider-Electric-Konformitätserklärung
REACH	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert