

Klikramme aluminium A3

Artikel nr.	479723	Antal salgsheder	1 Piece
Farve	Silver	Salgsheder EAN	4005546735535
Emballageenhed	stk	Emballagevægt (brutto)	566.8 G
Basis EAN	4005546735535	Oprindelsesland	CN



Logoer og udmærkelser



Produkt beskrivelse

- Robust aluminiums klikramme
- Hurtigt og nem udskiftning af dokumenter takket være den gennemprøvede foldeteknik
- Lavreflekterende, UV-beständig beskyttelsesfilm
- Bagsiden af klikrammen er fremstillet af holdbart polystyren
- Hjørner med geringet hædning
- Skjulte vægmonteringshuller når montering sker med skruer og ravpluks ved permanent fastgørelse
- Kan monteres i høj- eller tværformat
- Inkl. monteringsmateriale bestående af skruer, ravpluks og fire selvklæbende stykker tape

Produkt detaljer

Udvendig brede (mm)	327
---------------------	-----

Klikramme aluminium A3

Udvendig højde (mm)	451
Udvendig dybde / længde	12 mm
Påfyldningsmængde / påfyldningsmængde til	1 Ark
Format / Format til	A3
Orienteringsformat	Høj format / tvær format
Brand	DURABLE
Indvendig bredde (mm)	278
Indvendig højde (mm)	402
Ramme bredde (mm)	25
Type af fastsættelse	Selvkøbende + Skruesæt
Kan bruges på underflader / overflader	Forskellige overflader
Oplukkelig ramme	Ja
Kan læses forfra og bagfra	Nej
Ramme ser identisk ud fra begge sider	Nej
UV-stabil	Op til 2 år
Anti-genskin	Ja
Genanvendelig	Ja
Anvendelsesområde	Indendørs, beskyttet udendørs område
Etiket type	DURAPRINT®