

Manometro a molla tubolare 212.20

Modelcode type: 212.20

Item number: 9518070

Manometro a molla tubolare 212.20

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Esecuzione | EN 837-1 |
| Diametro | 100 mm |
| Classe di precisione | Classe 1,0 |
| Campo scala | 0...10 bar |
| Unità di misura della scala esterna | bar |
| Attacco al processo | 1/2 NPT |
| Posizione dell'attacco | Radiale |

Materiali

| | |
|-------------------------|-------------------------------|
| Movimento | Lega di rame |
| Quadrante | Alluminio, bianco |
| Lancetta | Standard |
| Materiale della cassa | Acc-Ni-Cr |
| Trasparente | Vetro piano |
| Anello | anello a baionetta, Acc-Ni-Cr |
| Riempimento della cassa | Senza riempimento |

Condizioni operative

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Temperatura ambiente consentita | -40 ... +60 °C |
| Grado di protezione | IP54 |

Opzioni

Codice etichetta

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Etichetta | WIKA standard senza / con Tag number |
| Lingua dell'etichetta | Tedesco |

