

MODULO IN TERMOFORMATO ASSORTITO (22 PZ)

519/613CB

PROMO



Dettagli famiglia

Codice	LxPxH mm	 Peso kg
U05190783	415x188x45	3,3

Composizione

Articolo	Pezzi	Misure
 235 1/2 N - Chiavi a bussola con bocca poligonale	17	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32
 236 1/2 - Prolunghe	2	125-250


Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Le informazioni e le immagini qui contenute sono soggette a continuo aggiornamento: tali dati sono pertanto da ritenersi indicativi e suscettibili di eventuali errori e/o imprecisioni. Stanley Black & Decker Italia S.r.l. declina ogni responsabilità circa le informazioni e le indicazioni ivi contenute.

Articolo		Pezzi	Misure
	240 1/2 N - Leva a T con attacco quadro scorrevole	1	-
	241 1/2 - Snodo cardanico	1	-
	237 B 1/2 - Cricchetto reversibile con meccanismo sigillato	1	-
	519/613CEBV - Modulo in termoformato vuoto	1	-

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Le informazioni e le immagini qui contenute sono soggette a continuo aggiornamento: tali dati sono pertanto da ritenersi indicativi e suscettibili di eventuali errori e/o imprecisioni. Stanley Black & Decker Italia S.r.l. declina ogni responsabilità circa le informazioni e le indicazioni ivi contenute.