

Hauptmerkmale

Baureihe	Merten inserts
Produkt- oder Komponententyp	Schalter
Gerätedarstellung	Mechanismus

Zusatzmerkmale

Schalterfunktion	2-Wege
Stellglied	Schlüssel
Gehäusevariante	Einbau
Befestigungsmodus	Durch Schrauben und Krallen
[Ue] Bemessungsbetriebsspannung	250 V
Max. Schaltstrom	10 A
Material	Metall Kunststoff

Montage

Schutzart (IP)	IP20
----------------	------

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Mercury free	Ja
RoHS exemption information	 Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China