

CHIAVI A BUSSOLA MACCHINA CON BOCCA ESAGONALE

235 3/8 M

ISO 2725-2



- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Molibdeno
- Esecuzione fosfatata
- Utilizzare la spina di tenuta 235 MCA/1 (U02350201Q) per le misure da 6÷12 e la 235 MCA/2 (U02350202Q) per le misure da 13÷19
- Utilizzare l'anello di sicurezza 235 MDA/1 (U02350221Q) per le misure da 6÷12 e la 235 MDA/2 (U02350222Q) per le misure da 13÷19

Dettagli famiglia

Codice	 Bocca esagonale mm	b mm	L mm
U02350101	6	10	29,5
U02350102	7	11,5	29,5
U02356103	8	13	29,5
U02356105	10	15	29,5
U02356106	11	17	29,5
U02356107	12	18	29,5
U02356108	13	19	29,5
U02356109	14	20	29,5
U02356110	15	22	29,5
U02356111	16	23,5	30

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Codice	 Bocca esagonale mm	b mm	L mm
U02356112	17	25	30
U02356114	19	27	30

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo
da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000