



Bedienungsanleitung

DEUTSCH

DIGITAL & ANALOG WÄRMEPRÜFGERÄTE

Lagernummer: 1981176



96 X 96 DIN Größe Analog-Set, ON / OFF Oder zeitanteilig Digital & Analog Wärmeprüfgeräte

- 4-stellige Anzeige
- PT 100 Eingang mit 2 oder 3 Drähten
(Bei der Bestellung angeben)
- ON/OFF oder zeitanteiliger Betrieb

- ON/OFF Steuerung mit DIP-Schalter einstellbare Hysteresewerte
- Zeitanteilige Steuerung mit DIP-Schalter für einstellbare Prüfperiode



Spezifikationen

Eingänge

Temperaturwiderstand(RTD): Mit 2 oder 3 Drähter Pt100 (IEC 751) (ITS90)

Ausgänge

Steuerungsausgang: Relais(5A@250V~ (Ohmsche Last) SSR Treiberausgabe (Maximal 50mA,@18V=)

Umweltbewertung und physikalische Spezifikation

Betriebstemperatur: 0...50°C

Feuchtigkeit: 0-90%RH (ohne Kondensation)

Schutzklasse: Frontseite IP65, Rückseite IP20

Versorgungsspannung

230 V ~ (±%15) 50/60 Hz - 4VA

Maße

96x96mm

Elektrische Verdrahtungen

