

KERN 327-64

Einzelgewicht, Knopfform, Messing vernickelt

KERN[®]



Bauform

Bauform:	Knopfform
Material:	Messing vernickelt

Messsystem

Nennwert:	10 g
OIML-Klasse:	F1
Toleranz:	0,200 mg

Zubehör

Holzetui:	317-040-100
Kunststoffetui:	347-050-400

Dienstleistungen

DAkkS-Kalibrierschein:	962-434
Eichung:	952-434

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	1 x 1 x 1 mm
---------------------------------	--------------

Bruttogewicht:	10 g
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	10 g
Versandart:	Paketdienst