

## CHERRY B.UNLIMITED AES



Ausführungsvarianten können von Produktabbildung abweichen

### Sichere Datenübertragung und zuverlässige Energieversorgung.

Das kabellose Desktop-Set CHERRY B.UNLIMITED AES verbindet garantiert sichere Datenübertragung und fortschrittliche Energieversorgung in einem bis ins Detail durchdachten Design. Für hohe, professionelle Ansprüche und Sicherheit am Arbeitsplatz und auch zu Hause.

### Entscheidende Vorteile

- Datenübertragung mit 128-Bit Verschlüsselung nach Advanced Encryption Standard (AES)
- Ladefunktion über USB-Ladekabel für Tastatur und Maus – auch während des Betriebs
- Hochwertige, vorgeladene NiMH-Akkus von GP mit sehr geringer Selbstentladung
- Störungsfreie, kabellose 2,4 GHz Technologie - ca. 10 m Reichweite
- 3 Tasten-Maus: Infrarotsensor und umschaltbare Auflösung (1.000/2.000 dpi) mit ergonomischen Seitenteilen
- Betrieb mehrerer Desktops möglich (multiplatzfähig)
- Einfache Installation - keine technischen Kenntnisse notwendig
- Mini-USB-Empfänger

### Technische Daten:

#### Layout (Land bzw. Sprache):

Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"

#### Gehäusefarbe:

Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"

#### Tastenfarbe:

Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"

#### Gewicht (Produkt):

ca. 883 g (Tastatur mit Akkus), ca. 145 g (Maus mit Akkus), ca. 6 g (Empfänger)

#### Gesamtgewicht (mit Verpackung):

ca. 1304 g

#### Funkreichweite:

ca. 10 m

#### Frequenzbereich:

2.400 GHz - 2.4835 GHz

#### Lagertemperatur:

-20°C bis 65°C

#### Arbeitstemperatur:

0°C bis 40°C

#### Stromaufnahme:

typ. 3 mA (Tastatur), typ. 10 mA (Maus), typ. 30 mA (Empfänger)

#### Anschluss:

- USB

#### Anschlussbuchsen:

- Niedervolt-Buchse für USB-Ladekabel

#### Produktzulassungen:

- c-tick 
- cULus 
- CE 
- FCC 
- TÜV/GS 

#### Systemvoraussetzungen:

- USB Anschluss für Funkempfänger (zweiter freier USB Anschluss zur Verwendung des Ladekabels während des Betriebs)

#### Lieferumfang:

- 1 Funkempfänger
- USB-Ladekabel
- gedruckte Bedienungsanleitung
- 1 Optische Funkmaus
- 1 Funktastatur
- 2 LSD NiMH-Akkus (Typ AAA)
- 2 LSD NiMH-Akkus (Typ AA)

#### Abmessungen Produkt:

ca. 460 x 165 x 15 mm (Tastatur), ca. 115 x 60 x 35 mm (Maus), ca. 42 x 18 x 8 mm (Empfänger)

#### Abmessungen Verpackung:

ca. 570 x 170 x 45 mm

#### Maus:

- Abtastung: Infrarot
- Auflösung: 1000 / 2000 dpi (umschaltbar)
- Anzahl Tasten: 3
- Ausführung Mousrad: Scrollrad mit Tastenfunktion
- Bauform: Symmetrisch
- Anschluss: wireless
- Gehäusefarbe: Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"
- Tastenfarbe: Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"

#### Tastatur:

- Tastentechnologie: SX
- Lebensdauer Standardtaste: > 10 Millionen Betätigungen
- Beschriftungslayout: Standard
- Anzahl Tasten: Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"

#### Verpackungseinheit:

- Anzahl Produkte im Umkarton: 6
- Anzahl Umkartons pro Palette: 24

**Garantie- bzw. Gewährleistungsdauer:**

2 Jahre gesetzliche Gewährleistung

Irrtum, technische Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten. Technische Angaben beziehen sich nur auf die Spezifikation der Produkte. Eigenschaften werden damit nicht zugesichert.

## Ausführungsvarianten:

(Mögliche Länder-/Layoutvarianten, weitere auf Anfrage)

	Produktname	Bestellnummer	EAN-Code	Layout (Land bzw. Sprache)	Gehäusefarbe	Tastenfärb	Anzahl Tasten	Maus Gehäusefarbe	Maus Tastenfärb
1	CHERRY B.UNLIMITED AES	JD-0400BE-0-	4025112079955	Belgien	hellgrau	hellgrau	105+4	hellgrau	hellgrau
2	CHERRY B.UNLIMITED AES	JD-0400BE-2-	4025112079887	Belgien	schwarz	schwarz	105+4	schwarz	schwarz
3	CHERRY B.UNLIMITED AES	JD-0400CH-0-	4025112079962	Schweiz	hellgrau	hellgrau	105+4	hellgrau	hellgrau
4	CHERRY B.UNLIMITED AES	JD-0400CH-2-	4025112079894	Schweiz	schwarz	schwarz	105+4	schwarz	schwarz
5	CHERRY B.UNLIMITED AES	JD-0400DE-0	4025112078927	Deutschland	hellgrau	hellgrau	105+4	hellgrau	hellgrau
6	CHERRY B.UNLIMITED AES	JD-0400DE-2	4025112078941	Deutschland	schwarz	schwarz	105+4	schwarz	schwarz
7	CHERRY B.UNLIMITED AES	JD-0400ES-0-	4025112079993	Spanien	hellgrau	hellgrau	105+4	hellgrau	hellgrau
8	CHERRY B.UNLIMITED AES	JD-0400ES-2-	4025112079948	Spanien	schwarz	schwarz	105+4	schwarz	schwarz
9	CHERRY B.UNLIMITED AES	JD-0400EU-0	4025112078934	US-Englisch mit EURO Symbol	hellgrau	hellgrau	104+4	hellgrau	hellgrau
10	CHERRY B.UNLIMITED AES	JD-0400EU-2	4025112078958	US-Englisch mit EURO Symbol	schwarz	schwarz	104+4	schwarz	schwarz
11	CHERRY B.UNLIMITED AES	JD-0400FR-0-	4025112079979	Frankreich	hellgrau	hellgrau	105+4	hellgrau	hellgrau
12	CHERRY B.UNLIMITED AES	JD-0400FR-2	4025112079924	Frankreich	schwarz	schwarz	105+4	schwarz	schwarz
13	CHERRY B.UNLIMITED AES	JD-0400GB-0-	4025112080005	UK	hellgrau	hellgrau	105+4	hellgrau	hellgrau
14	CHERRY B.UNLIMITED AES	JD-0400GB-2-	4025112079788	UK	schwarz	schwarz	105+4	schwarz	schwarz
15	CHERRY B.UNLIMITED AES	JD-0400IT-0-	4025112079986	Italien	hellgrau	hellgrau	105+4	hellgrau	hellgrau
16	CHERRY B.UNLIMITED AES	JD-0400IT-2-	4025112079931	Italien	schwarz	schwarz	105+4	schwarz	schwarz
17	CHERRY B.UNLIMITED AES	JD-0400PN-0-	4025112080630	Pan-Nordic	hellgrau	hellgrau	105+4	hellgrau	hellgrau
18	CHERRY B.UNLIMITED AES	JD-0400PN-2-	4025112080647	Pan-Nordic	schwarz	schwarz	105+4	schwarz	schwarz