

# Produktdatenblatt

Spezifikationen



## PanelSeT SM-Monobloc-Standschrank ohne Montageplatte, 1800x800x400mm

NSYSM18840T

EAN Code: 3606485120973

### Hauptmerkmale

Baureihe	PanelSeT
Produktname	PanelSeT SM
Produkt- oder Komponententyp	Kompaktgehäuse
Anwendung	Mehrzweck
Installationszubehörtyp	Bodenstehend
Geräteaufbau	1 Gehäuse 1 Kabeleinführungsplatte 1 Schliesssystem mit Griff: Tür 4 Montageplattenhalterung 1 Tür
Abnehmbare Teile	Tür durch Schrauben Scharnier Montageplattenhalterung durch Schrauben
Gehäuse-Nennhöhe	1800 mm
Gehäuse-Nennbreite	800 mm
Gehäuse-Nenntiefe	400 mm

### Zusatzmerkmale

Anzahl der Türen	Frontseite: 1 Tür(en)
Türöffnungsseite	Reversibel (120 °)
Türtyp	Glasiert
Schlüsseltyp	4-Punkt-Verriegelung, Griff mit 5 mm Doppelstegeinsatz
Gehäusetyp	Einteiliges Gehäuse mit geschweißter Rückwand Frontteil bildet einen festen Rahmen mit geschweißten Ecken
Beschreibung der Montageplatte	Ohne Montageplatte
Typ der Durchführungsplatte	Standard
Kabeleinführung	1 Eingang
Material	Tür: Sekurit-Glas Gehäuse: Stahlblech Tür: Stahlblech Scharnier: Zamak
Oberflächenbeschaffenheit	Epoxid-Polyester-Pulver
Farbe	Gehäuse: grau (RAL 7035) Griff: schwarz (RAL 9005)
Zugänglichkeit für den Betrieb	Frontseite
Produktgewicht	94 kg

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

## Montage

Normen	IEC 62208
Produktzertifizierungen	UL DNV BV
Schutzart (IK)	IK08 entspricht IEC 62262 entspricht UL entspricht cUL
Schutzart (IP)	IP55 entspricht IEC 60529

## Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	193,000 cm
VPE 1 Breite	85,000 cm
VPE 1 Länge	49,000 cm
VPE 1 Gewicht	76,000 kg

## Vertragliche Gewährleistung

Coverage	Kernprodukt
Gewährleistung	18 months



Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

[Erläuterung der Environmental Data >](#)

[Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >](#)

### Umweltbilanz

CO2-Bilanz (kg CO2 eq.)	668
Veröffentlichung von Umweltinformationen	<a href="#">Produktumweltprofil</a>

### Use Better

#### Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	Nein
Verpackung ohne Kunststoff	Nein
<a href="#">EU-RoHS-Richtlinie</a>	Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
SCIP-Nummer	52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>

### Use Again

#### Reproduktion

Kreislaufwirtschaftsprofil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Rücknahme	No

## Technical Illustration

### Dimensions

---



## Offer Marketing Illustration

### Product benefits / Features

---



## Offer Marketing Illustration

### Product benefits / Features

---



Technical Illustration

Exploded view



Image of product / Alternate images

**Alternative**

---





