



Référence 1384011  
Code-barre 3281853840112

## DESCRIPTION

- Chargeur portable EV Type 2 avec mise à la terre permettant une recharge simple, rapide et monophasée sur une prise de courant publique ou privée.
- Courant de charge maximal : 8 A, pour un processus de charge sécurisé.
- Chargeur monophasé 8 A Type 2, conforme à la norme IEC 61851-1, avec boîtier de contrôle (ICCB) intégré, délivrant une puissance de charge maximale de 1,84 kW, conforme à la norme IEC 62752.
- Équipé d'une fiche 2P+T 16 A/230 V~ avec surveillance de température intégrée et d'un connecteur de Type 2.
- Écran du câble de recharge avec affichage : durée de charge, température, détection du conducteur de protection, tension, puissance, courant nominal sélectionné, courant de charge et consommation d'énergie.
- Connecteur Type 2 résistant à l'écrasement, conforme à IEC 62196.
- Boîtier de contrôle ICCB résistant à l'écrasement selon IEC 62752.
- 8 m de câble : 1,5 m H07RN-F 4G1,5 + 6,5 m H07BZ5-F 3G1,5 + 1x0,5.
- Indice de protection de la fiche secteur : IP 44.
- Indice de protection du connecteur Type 2 : IP 55 (non branché avec le capuchon de protection monté) / IP 65 (branché).
- Indice de protection du boîtier de contrôle : IP 66.
- Sac de transport fourni.

## DONNÉES TECHNIQUES

|                   |       |                           |      |
|-------------------|-------|---------------------------|------|
| Longueur de câble | 8 m   | Couleur du câble          | noir |
| Type de câble     | Autre | Indice de protection (IP) | IP44 |

## EMBALLAGES, DIMENSIONS ET POIDS

|                                   |                            |                                      |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| UC                                | 1                          | Poids du produit (emballage fourni)  | 3,01 kg                    |
| Poids du produit (sans emballage) | 2,2 kg                     | Dimensions LxIxH (emballage compris) | 39,5 cm x 37,5 cm x 8,5 cm |
| Dimensions LxIxH (sans emballage) | 35,5 cm x 35,5 cm x 7,2 cm |                                      |                            |

## FOURNITURES LIVRÉES AVEC LE PRODUIT

Chargeur portable EV Type 2, sac de transport