

MERKMALE

- Hergestellt aus Edelstahl A4 Typ 316, was ausgezeichnet bedeutet Verschleißfest und sicher in der Anwendung
Anwendungen in der Lebensmittelproduktion
- Sechskantschrauben sind vollständig mit Gewinde versehen und können mit einer Mutter oder in einer Gewindebohrung verwendet werden
- Der Sechskantkopf ist praktisch zum Greifen mit Werkzeugen von allen Winkel und können auch von Hand erfasst werden
- Speziell gefertigt, um die Umgebungs- und Zugspezifikationen zu erfüllen
- Gute Korrosionsbeständigkeit
- Recyclbar

Einfacher Edelstahl-Sechskantbolzen, M6 x 12 mm

RS Best.-Nr. 190-153



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung

Diese Edelstahl-Innensechskantschrauben unserer eigenen Marke RS Pro sind eine sehr vielseitige Lösung für Befestigungsanwendungen. Sie können entweder mit einem Schraubenschlüssel oder Drehmomentschlüssel mit entsprechenden Steckschlüsseln eingestellt werden und bieten einen leicht zugänglichen Schraubenkopf, der in mehreren Winkeln bearbeitet werden kann

Allgemeine Spezifikationen

Gewindegröße	M6
Material	Edelstahl
Güte	316
Oberfläche	Einfach
Anwendung	Bauwesen; Automobile; Maschinenbau; Docks; Brücken; Autobahnstrukturen; Maschinenreparaturen; Gartenmöbel; Heimwerkerprojekte
Gewinderichtung	Richtig
Antriebstyp	Sechskant
Kopfform	Sechskant

Mechanische Spezifikationen

Länge	12mm
Edelstahlausführung	A4 316
Stahlausführung	Weichstahl
Schulterlänge	1mm
Gewindesteigung	1.75mm
Kopfhöhe	4mm
Breite über Ecken	11.05mm
Breite über die Lamellen	10mm
Minimale Gewindelänge	16mm
Laufwerksgröße	8mm
Allgemeine Toleranz	+/- 0.13mm
Schraubendurchmesser	8mm
Befestigungslänge	60mm

Zulassungen

Konformität/Zertifizierung	CE/UR/CUR
Normen erfüllt	DIN 933

