

## 特点

- 360° 旋转头、用于进入受限区域
- 紧凑、轻型设计、可单手操作
- 无需电源、特别适用于非现场使用
- 宽电线尺寸压接范围为  $4\text{mm}^2$  -  $150\text{mm}^2$
- 36Kn 压接力
- 可调压接行程 5 mm 至 8 mm
- 自动溢流阀、用于指示满压力并防止过压压缩
- 由释放触发器执行的 ram 缩回机构
- 以塑料携带箱供货、空间可容纳 10 人板牙套件

## RS Pro 压接工具、用于管状电缆接线片

RS 号: 445-885



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

## 商品描述属性

RS PRO 提供的液压手动工具用于将强力端子（库存号 119-160）压接到电线尺寸范围为  $4 \text{ mm}^2$  到  $150 \text{ mm}^2$  的铝电缆和铜电缆上。此液压压接工具的头部可旋转  $360^\circ$ ，可轻松进入和在受限工作区域压接。此液压手动压接工具无需电源，使其特别适合现场使用。此液压压接工具的紧凑轻型设计还使其可单手舒适使用。可互换模具咬接到压接工具头中，并通过手柄的重复泵动作实现压接。一旦达到全压接压力，自动泄压阀会发出喀哒声以防止过度压缩。**RAM** 伸缩机制由释放触发器执行，且释放是部件通过压接周期的可能方法。此液压手动压接工具装在塑料携带箱中提供，具有 10 套模具的空间

## 一般规格

压接工具类型	液压
压接连接器类型	管状电缆接线片
适合与一起使用	圆形或六角板牙套件
应用	维护和维修、电气安装、电缆组件

## 机械规格

总长度	225mm
压接力	35KN
电线尺寸 ( $\text{mm}^2$ )	$4\text{mm}^2$ - $150 \text{ mm}^2$
重量	1.5kg
压接行程	5 mm 至 8 mm



Drawing:

