

CARACTERÍSTICAS

- Fácil de instalar, basta con presionar en su lugar a mano
- Perfil ranurado para sujetar el borde en su lugar
- Encastre metálico integrado para mayor retención
- Sección de sellado de caucho de esponja para sellado adicional y absorción de impactos
- No se necesitan adhesivos de herramientas adicionales

Tira de borde negro RS Pro, 20m x 30 mm x 17mm

Código RS: 727-6061



Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan piezas de calidad profesional en todas las categorías de productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas líderes sin pagar un precio superior.

Descripción del

RS Pro presenta una tira protector de borde flexible de alta calidad o una tira de borde diseñada como una manera sencilla de cubrir y proteger los bordes afilados de materiales de lámina como paneles de metal. El protector de borde tiene un diseño robusto que consta de una tira de encastre de metal en forma de U cubierta con un revestimiento de PVC negro extruido. La tira de protección de bordes se presiona con la mano y los labios del recubrimiento de PVC y los dientes del encastre de metal mantienen el borde insertado en su lugar usando un efecto de fijación. No es necesario ningún trabajo preparatorio adicional, herramientas o adhesivos.

Especificaciones

Tipo de producto	Protector de bordes
Material	Caucho EPDM
Color	Negro
Aplicaciones	Recortes de neumáticos de repuesto y compartimiento de radio en automóviles, paneles de control y ventanas en máquinas grandes, protección de vehículos bajos para evitar que los cables rocen, bastidores de asientos en vehículos, aberturas en contenedores de basura

Especificaciones mecánicas

Dimensiones	20m x 17mmx 30mm
Longitud	20m
Anchura	17mm
Altura	30mm
Cambio de dureza	60+-5 SHORE A
Resistencia al ozono	Sí

Aprobaciones

Cumplimiento/Certificaciones	Certificado de conformidad RoHS
-------------------------------------	---------------------------------



Specifications:

Colour: Black
Material: EPDM Rubber
Length (m): 20
Height (mm): 30
Width (mm): 17

